

Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Nominal akış 100 l/dak ila 8.000 l/dak



Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Tasarım

- Tip VF: alüminyum filtre yuvası, vidalı kapak, tel örgü veya kağıt filtreli filtre kartuşu
- Tip STF N: çelik sac filtre muhafazası, kapak klipsli, özel kağıt filtreli filtre kartuşu
- STF P Tipleri: plastik filtre muhafazası, kapak klipsli, montaj braketli, özel kağıt filtreli filtre kartuşu, büyük bağlantılar
- Tip STF-D P: kirlilik derecesini ölçmek için ek basınç monitörü ile

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Havayı ön filtreleyerek hassas vakum jeneratörlerinin korunması için vakum filtresi
- Tozlu ortamlarda kullanım için; toz ve kirin neredeyse %100'ünün temizlenmesi

Ürün özellikleri

- Geniş ebat yelpazesi, her vakum jeneratörü için uygun
- Maliyet tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yedek filtre kartuşları
- Neredeyse %100 ayırma derecesine sahip filtre elemanları vakum jeneratörlerini en iyi şekilde korur
- Daha kısa duruş süreleri için kirlenme derecesinin izlenmesi ile isteğe bağlı

✓ Sipariş verileri Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Tip*	Parça no.
STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
STF 75 P 8.0 SSD	10.07.01.00263
STF 75 P 12.0 SSD	10.07.01.00399
STF 100 P 15.0 SSB	10.07.01.00400
STF G3/4-IG N	10.07.01.00007
STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
STF G2-1/2-IG N	10.07.01.00010
STF-D 60 P 4.5 F SSD	10.07.01.00266
STF-D 60 P 6.0 F SSD	10.07.01.00262
STF-D 75 P 8.0 F SSD	10.07.01.00265
VF-6 G1/4-IG 15	10.07.01.00003
VF-10 G3/8-IG 50	10.07.01.00004

*STF-D: filtre izleme için diferansiyel basınç anahtarı dahil

Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Nominal akış 100 l/dak ila 8.000 l/dak

Sipariş verileri Yedek parçalar Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Tip	Yedek parçalar	Parça no.
STF 60 P 4.5 SSD	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5
STF 60 P 6.0 SSD	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6
STF 60 P 8.0	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8
STF 75 P 8.0 SSD	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8
STF 75 P 12.0 SSD	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12
STF 100 P 15.0 SSB	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 220x393 PAP STF-Picl-15
STF 100 P 24.0 SSB	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24
STF G3/4-IG N	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG
STF G1-1/4-IG N	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
STF G2-1/2-IG N	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG
STF-D 60 P 4.5 F SSD	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5
STF-D 60 P 6.0 F SSD	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6
STF-D 75 P 8.0 F SSD	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8
VF-6 G1/4-IG 15	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht
VF-10 G3/8-IG 50	Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Sipariş verileri Aksesuarlar Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Tip	Aksesuarlar	Parça no.
VF-6 G1/4-IG 15	Montaj braketi	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS
VF-10 G3/8-IG 50	Montaj braketi	BEF-WIN 42x36x48 2 PVT-PVS


Teknik veriler Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Tip	Filtre gözenek boyutu [µm]	Nominal akış hızı [l/min]	Nominal akış hızı [m³/h]	Maks. vakum [mbar]	25° C'de aşırı basınç (maks.) [bar]	Ağırlık [kg]
VF-6 G1/4-IG 15	15	100	6	-950	6.0	0.13
VF-10 G3/8-IG 50	50	166	10	-950	6.0	0.22
STF G3/4-IG N	3	700	42	-950	1.0	0.50
STF G1-1/4-IG N	3	1600	96	-950	1.0	1.00
STF G2-1/2-IG N	3	6000	360	-950	1.0	4.30
STF 60 P 4.5 SSD	3	4500	270	-500	0.3	2.00
STF 60 P 6.0 SSD	3	6000	360	-500	0.3	2.40
STF 75 P 8.0 SSD	3	8000	480	-500	0.3	2.60
STF 75 P 12.0 SSD	3	12000	720	-500	-	4.00
STF-D 60 P 4.5 F SSD	3	4500	270	-500	0.3	2.10
STF-D 60 P 6.0 F SSD	3	6000	360	-500	0.3	2.40
STF-D 75 P 8.0 F SSD	3	8000	480	-500	0.3	2.60


Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Nominal akış 100 l/dak ila 8.000 l/dak


Tasarım verileri Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D




VF



STF G3/4, STF G1-1/4, STF G2-1/2



STF 60, STF 75



STF-D

Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Nominal akış 100 l/dak ila 8.000 l/dak

Tasarım verileri Vakum Filtreleri VF / STF / STF-D

Tip	B1 [mm]	B2 [mm]	d [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	G1	G2	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	X1 [mm]
VF-6 G1/4-IG 15	-	-	-	48	-	-	-	G1/4"-F	-	54	30	41	108	42	-
VF-10 G3/8-IG 50	-	-	-	48	-	-	-	G3/8"-F	-	54	30	70	157	42	-
STF G3/4- IG N	59	-	-	97	-	-	-	G3/4"-F	G3/4"-F	-	-	89	159	6	-
STF G1-1/4-IG N	81	-	-	136	-	-	-	G1-1/4"-F	G1-1/4"-F	-	-	116	191	17	-
STF G2-1/2-IG N	123	-	-	200	-	-	-	G2-1/2"-F	G2-1/2"-F	-	-	250	490	12	-
STF 60 P 4.5 SSD	221	112	9	170	198	60	60	-	-	218	-	355	658	304	192
STF 60 P 6.0 SSD	265	142	9	200	229	60	60	-	-	253	-	390	741	344	220
STF 75 P 8.0 SSD	300	168	9	228	240	75	75	-	-	251	-	439	579	359	240
STF 75 P 12.0 SSD	369	214	9	264	288	75	75	-	-	335	-	445	829	384	280
STF-D 60 P 4.5 F SSD	221	112	9	170	198	60	60	-	-	218	-	355	658	303	192
STF-D 60 P 6.0 F SSD	265	142	9	200	229	60	60	-	-	253	-	390	741	351	220
STF-D 75 P 8.0 F SSD	280	148	9	228	248	75	75	-	-	260	-	415	774	359	237