





Flexolink FLK



Sistem tasarımı Flexolink FLK



Eğimli metal levhalara adaptasyon için Flexolink FLK

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Eğimli yüzeylere sahip iş parçalarının büyük vantuzlar veya vantuz plakaları yardımıyla taşınması için Flexolink
- Kaldırıldığında sarkma yapabilecek ahşap veya sac levha gibi büyük malzemelerin taşınması esnasında Flexolink, levhanın tek taraflı kuvvet nedeniyle eğilmesini önler.
- Farklı iş parçası yüksekliklerini ve düz olmayan yüzeyleri telafi etmek için yaylı bağlantılar birlikte kullanılabilir
- Otomatik sıfırlama

Tasarım

- Mafsal olarak kauçuk tamponlu (yerine vulkanize edilmiş) yüksek kaliteli çelikten yapılmış esnek montaj (2)
- Vidalı durdurucu ile sınırlandırılmış maksimum sapma açısı
- Kuvvet, mafsal içindeki şekillendirilmiş bir metal bağlantı aracılığıyla aktarılır
- Hasarsız montaj için üst ve alt yarılarda düzlükler (4)
- Çeşitli boyutlarda üst bağlantı (1) ve (3) için bağlantı dişi
- Maks. sapma: 12°

Ürün özellikleri

- Eğimli iş parçası yüzeyleri için ideal vantuz ve vantuz plakalarının çok yönlü mafsalı montajı
- Kauçuk-metal mafsal sayesinde nötr başlangıç konumuna otomatik geri dönüş
- Vantuzun alçak dönme noktası eğimli yüzeylere dokunurken aşınmayı en aza indirir
- Vakum geçirmez, ağır hizmet tipi tasarım ve hasara karşı entegre koruma

Flexolink FLK

Bağlantı dişi G1/4 ve G1/2"

Tanımlama kodu Flexolink FLK

FLK	–	G1/2-IG	–	G1/2-AG	–	V
1		2		3		4

1 – Kısa isim

Kod	Versiyon
FLK	FLK

4 – Ürün yelpazesi takviyesi

Kod	Tip
V	Güçlendirilmiş yapıda flexolink

2 – Bağlantı 1

Kod	Bağlantı
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = erkek (M))
G1/4-IG	G1/4-IG (IG = dişi (F))
G1/2-AG	G1/2-AG
G1/2-IG	G1/2-IG

3 – Bağlantı 2

Kod	Bağlantı
M10x1.25-AG	M10x1.25-AG (AG = erkek (M))
G1/4-AG	G1/4-AG
G1/2-AG	G1/2-AG

Eklemli montaj Flexolink FLK, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Sipariş verileri Flexolink FLK

Tip*	Parça no.
FLK G1/4-AG G1/4-AG	10.01.03.00152 
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	10.01.03.00206 
FLK G1/4-IG G1/4-AG	10.01.03.00178 
FLK G1/2-AG G1/2-AG	10.01.03.00153 
FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175 
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207 

*V = Özellikle SPU 300 ve SPU 400 emiş plakaları için güçlendirilmiş tasarımda Flexolink


Teknik veriler Flexolink FLK

Tip	Dikey yük [N]	Bükülme momenti [Nm]	Ağırlık [g]
FLK G1/4-AG G1/4-AG	750	10	30
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	500	8	26
FLK G1/4-IG G1/4-AG	750	10	30
FLK G1/2-AG G1/2-AG	3000	65	100
FLK G1/2-IG G1/2-AG	3000	50	100
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	4500	65	190


Flexolink FLK

Baęlantı diři G1/4 ve G1/2 "

Tasarım verileri Flexolink FLK



FLK AG-AG



FLK IG-AG

Flexolink FLK

Baęlantı dięi G1/4 ve G1/2 "

Tasarım verileri Flexolink FLK

Tip	dn [mm]	G1	G2	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]	W [mm]
FLK G1/4-AG G1/4-AG	3.0	G1/4"-M	G1/4"-M	16.5	10.5	12	17	12
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG	2.8	G1/4"-F	M10x1.25-M	32.0	10.5	8	17	12
FLK G1/4-IG G1/4-AG	3.0	G1/4"-F	G1/4"-M	27.0	12.0	12	17	12
FLK G1/2-AG G1/2-AG	5.5	G1/2"-M	G1/2"-M	21.0	14.0	14	27	12
FLK G1/2-IG G1/2-AG	6.0	G1/2"-F	G1/2"-M	33.5	14.0	14	27	12
FLK G1/2-IG G1/2-AG V	6.0	G1/2"-F	G1/2"-M	53.0	14.0	14	36	8