

Valvole a cassetto manuale HSV

Diametro nominale da 7 mm a 24 mm



Valvole a cassetto manuale HSV

Design

- Valvola a cassetto manuale in ottone e alluminio
- Blocco supplementare possibile (HSV 12 e 24 3/2 S)
- Boccola scorrevole con impugnatura semplice
- Valvola a 3/2 vie

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Valvola a cassetto manuale per inserimento e disinserimento manuale dei circuiti vuoto o aria compressa
- Grazie alla struttura robusta, impiegabile con frequenza di inserimento elevata
- Impiego in sistemi di aspirazione e apparecchi di movimentazione
- Posizione di montaggio a piacere

Prodotti punti di forza del prodotto

- Valvole senza perdite per applicazioni con vuoto e aria compressa
- L'ampia gamma di diametri nominali consente un adattamento ottimale al flusso nominale
- Struttura in metallo stabile e senza usura
- Risparmio di spazio ed ergonomia
- Ventilazione per il rilascio rapido delle parti

☑ Codice modello Valvole a cassetto manuale HSV

HSV	-	12	-	3/2	-	S
1		2		3		4

1 - Denominazione in breve

Codice	Esecuzione
HSV	HSV

2 - Diametro nominale

Codice	Diametro nominale in mm
7...24	7 fino a 24

3 - Variante

Codice	Tipo
3/2	3/2-valvole a più vie

4 - Integrazione del prodotto

Codice	Tipo
S	Blocco

La valvola a cassetto manuale HSV viene fornita come prodotto finito per connessione.

Valvole a cassetto manuale HSV

Diametro nominale da 7 mm a 24 mm

Dati di ordinazione Valvole a cassetto manuale HSV

Tipo	N. articolo
HSV 7 3/2 G1/4-IG	10.05.07.00034
HSV 8 3/2 G3/8-IG	10.05.07.00035
HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	10.05.07.00037
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	10.05.07.00038


Dati tecnici Valvole a cassetto manuale HSV

Tipo	Diametro nominale [mm]	Portata nominale [m³/h]	Portata nominale [l/min]	Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	Peso [kg]
HSV 7 3/2 G1/4-IG	7	6	100	-0,95 ... 10,00 bar	0,097
HSV 8 3/2 G3/8-IG	8	10	167	-0,95 ... 10,00 bar	0,156
HSV 12 3/2 G1/2-IG	12	16	267	-0,95 ... 10,00 bar	0,230
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	12	16	267	-0,95 ... 10,00 bar	0,356
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	24	50	834	-0,95 ... 10,00 bar	0,513


Valvole a cassetto manuale HSV

Diametro nominale da 7 mm a 24 mm

Dati di costruzione Valvole a cassetto manuale HSV



HSV



HSV S

Valvole a cassetto manuale HSV

Diametro nominale da 7 mm a 24 mm

Dati di costruzione Valvole a cassetto manuale HSV

Tipo	D1 [mm]	G1	L [mm]	LG1 [mm]	SW1 [mm]
HSV 7 3/2 G1/4-IG	30	G1/4"-IG	58,0	12	19
HSV 8 3/2 G3/8-IG	35	G3/8"-IG	70,7	15	22
HSV 12 3/2 G1/2-IG	40	G1/2"-IG	80,0	16	27
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	38	G1/2"-IG	99,5	15	27
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	45	G3/4"-IG	110,0	16	32