

Vannes à réglage manuel HSV

Diamètre nominal de 7 mm à 24 mm



Vannes à réglage manuel HSV

Construction

- Vanne manuelle en laiton et aluminium
- Possibilité de blocage supplémentaire (HSV 12 et 24 3/2 S)
- Douille de verrou à portée de main
- Vanne à 3/2 voies

Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

Applications

- Vanne à réglage manuel pour l'activation et désactivation manuelles des circuits de vide ou d'air comprimé
- Supporte des démarrages fréquents grâce à la robustesse de la construction
- Utilisation dans des systèmes de ventouses ou des appareils de manipulation
- La position de montage n'a pas d'importance

Points forts du produit

- Des vannes parfaitement étanches pour le vide et l'air comprimé
- Une importante variété de tailles permet une adaptation optimale au débit
- Conception métallique stable et durable
- Gain de place et ergonomique
- Ventilation pour une dépose rapide des pièces

Code de désignation Vannes à réglage manuel HSV

HSV	-	12	-	3/2	-	S
1		2		3		4

1 - Désignation courte

Code	Modèle
HSV	HSV

2 - Diamètre nominal

Code	Diamètre nominal en mm
7...24	7 à 24

3 - Variante

Code	Type
3/2	Vanne à 3/2 voies

4 - Complément de la gamme de produits

Code	Type
S	Blocage

La vanne à réglage manuel HSV est livrée prête à être raccordée.

Vannes à réglage manuel HSV

Diamètre nominal de 7 mm à 24 mm

Données de commande Vannes à réglage manuel HSV

Type	Réf. article
HSV 7 3/2 G1/4-IG	10.05.07.00034
HSV 8 3/2 G3/8-IG	10.05.07.00035
HSV 12 3/2 G1/2-IG	10.05.07.00036
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	10.05.07.00037
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	10.05.07.00038


Données techniques Vannes à réglage manuel HSV

Type	Taille [mm]	Volume de flux nominal [m³/h]	Volume de flux nominal [l/min]	Plage de pression (pression de service) [bar]	Poids propre [kg]
HSV 7 3/2 G1/4-IG	7	6	100	-0,95 ... 10,00 bar	0,097
HSV 8 3/2 G3/8-IG	8	10	167	-0,95 ... 10,00 bar	0,156
HSV 12 3/2 G1/2-IG	12	16	267	-0,95 ... 10,00 bar	0,230
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	12	16	267	-0,95 ... 10,00 bar	0,356
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	24	50	834	-0,95 ... 10,00 bar	0,513


Vannes à réglage manuel HSV

Diamètre nominal de 7 mm à 24 mm

Données de construction Vannes à réglage manuel HSV



HSV



HSV S

Vannes à réglage manuel HSV

Diamètre nominal de 7 mm à 24 mm

Données de construction Vannes à réglage manuel HSV

Type	D1 [mm]	G1	L [mm]	LG1 [mm]	SW1 [mm]
HSV 7 3/2 G1/4-IG	30	G1/4"-F	58,0	12	19
HSV 8 3/2 G3/8-IG	35	G3/8"-F	70,7	15	22
HSV 12 3/2 G1/2-IG	40	G1/2"-F	80,0	16	27
HSV 12 3/2 G1/2-IG S	38	G1/2"-F	99,5	15	27
HSV 24 3/2 G3/4-IG S	45	G3/4"-F	110,0	16	32