

Spagi di tenuta DI-SCHN

Diametro da 4 mm a 12 mm



Idonei per applicazioni specifiche del settore

Applicazione

- Spago di tenuta per la creazione e il montaggio di piastre aspiranti speciali
- Adattamento dell'aspirazione alle misure dei pezzi straordinari
- Manipolazione di truciolari e pannelli MDF con cavità

Spagi di tenuta DI-SCHN

Struttura

- Spagi di tenuta resistenti all'usura in gommapiuma senza silicone in vari diametri e sezioni

Prodotti punti di forza

- Cordone di tenuta profilato in qualsiasi lunghezza desiderata per l'autocostruzione di ventose in qualsiasi forma richiesta
- Ampia gamma di diametri per i pezzi più diversi

🔑 Codice modello Spagi di tenuta DI-SCHN

DI-SCHN	-	8	-	MOS EPDM-20	-	SL
1		2		3		4

1 - Denominazione in breve

Codice	Esecuzione
DI-SCHN	DI-SCHN

2 - Diametro

Codice	Diametro in mm
6...12	ø 6 fino a 12

3 - Materiale

Codice	Materiale
MOS-	Gomma spugna di aucciù
EPDM-20	Etilenpropilene

4 - Integrazione del prodotto

Codice	Tipo
SL	Fessura

Il spago di tenuta DI-SCHN viene fornito con la lunghezza desiderata. Unità di calcolo 1 m.

🔑 Dati di ordinazione Spagi di tenuta DI-SCHN

Tipo	N. articolo
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20	10.07.04.00001
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	10.07.04.00002
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL	10.07.04.00005
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20	10.07.04.00003
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20	10.07.04.00004

Spagi di tenuta DI-SCHN

Diametro da 4 mm a 12 mm


Dati tecnici Spagi di tenuta DI-SCHN

Tipo	Min. raggio di curvatura [mm]	Temp. ambiente (min.) [°C]	Temperatura di lavoro max. [°C]	Larghezza x Profondità scanalatura consigliate [mm]	Lunghezza max. [m]
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20	10	-25	70	6 x 4.2	200
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	10	-25	70	8 x 5.6	200
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL	10	-25	70	8 x 5.6	50
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20	10	-25	70	10 x 7	100
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20	10	-25	70	12 x 8.4	100


Spagi di tenuta DI-SCHN

Diametro da 4 mm a 12 mm

Dati di costruzione Spagi di tenuta DI-SCHN



DI-SCHN 6 - 12



DI-SCHN 8 SL

Spagi di tenuta DI-SCHN

Diametro da 4 mm a 12 mm

Dati di costruzione Spagi di tenuta DI-SCHN

Tipo*	B1 [mm]	D [mm]	H1 [mm]
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20	-	6	-
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	-	8	-
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL	1	8	3,5
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20	-	10	-
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20	-	12	-

*Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 E3