

Уплотнительный шнур DI-SCHN

Размеры от 4 мм до 12 мм



Уплотнительный шнур DI-SCHN

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Уплотнительный шнур для производства специальных, вакуумных плит собственного изготовления
- Адаптация вакуумных плит к размерам специальных заготовок
- Перемещение древесных плит и древесно-волоконистых панелей с вырезами

Конструкция

- Износостойкие уплотнительные шнуры из не содержащей силикона губчатой резины различного диаметра и сечения

Основные характеристики продукта

- Профилированный уплотнительный шнур в качестве товара, продаваемого на метры, для установки вакуумных захватов любой нужной формы своими силами
- Широкий спектр вариантов диаметра для самых разных заготовок

Код кодового обозначения Уплотнительный шнур DI-SCHN

DI-SCHN	-	8	-	MOS EPDM-20	-	SL
1		2		3		4

1 – Abbreviated designation

Code	Version
DI-SCHN	DI-SCHN

2 – Diameter

Code	Diameter in mm
6...12	ø 6 to 12

3 – Material

Code	Material
MOS-EPDM-20	Foam rubber made of ethylene-propylene-caotchuc

4 – Product addition

Code	Type
SL	Slot

Уплотнительный шнур DI-SCHN поставляется необходимой длины. Единица учета 1 м.

Уплотнительный шнур DI-SCHN

Размеры от 4 мм до 12 мм

Данные для заказа Уплотнительный шнур DI-SCHN

Тип	№ детали.
DI-SCHN 4 MOS EPDM-20	10.07.04.00052
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20	10.07.04.00001
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	10.07.04.00002
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL	10.07.04.00005
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20	10.07.04.00003
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20	10.07.04.00004


Технические данные Уплотнительный шнур DI-SCHN

Тип	Минимальный радиус изгиба [mm]	Температура эксплуатации мин. [°C]	Температура эксплуатации макс. [°C]	Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]	Длина макс. [m]
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20	10	-25	70	6x4.2	200
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	10	-25	70	8x5.6	200
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL	10	-25	70	8x5.6	50
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20	10	-25	70	10x7	100
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20	10	-25	70	12x8.4	100


Уплотнительный шнур DI-SCHN

Размеры от 4 мм до 12 мм

📐 Конструктивные данные Уплотнительный шнур DI-SCHN



DI-SCHN 6 - 12



DI-SCHN 8 SL

Уплотнительный шнур DI-SCHN

Размеры от 4 мм до 12 мм

Конструктивные данные Уплотнительный шнур DI-SCHN

Тип*	B1 [mm]	D [mm]	H1 [mm]
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20	-	6	-
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20	-	8	-
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL	1	8	3.5
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20	-	10	-
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20	-	12	-

*Допуски на размеры для эластомерных деталей по DIN ISO 3302-1 E3