

# Colliers de serrage SSB / SSD

Plage de serrage de 10 mm à 90 mm



Adaptable à tous secteurs d'activités



## Application

- Collier SSB pour fixer les tuyaux lisses
- Collier SSD pour fixer les tuyaux renforcés

Colliers de serrage SSB / SSD

## Structure

- Collier de serrage en acier galvanisé
- Vis de serrage robuste pour un serrage sûr

## Produits – Points forts

- Colliers de serrage pour tous types de tuyaux allant jusqu'à 84 mm de diamètre
- Maintien sécurisé de tous les tuyaux d'aspiration grâce à une tige filetée stable, également avec spirale en fil métallique.

## Code de désignation Colliers de serrage SSB / SSD

<b>SSB</b>	–	<b>10-16</b>	–	<b>ST-VZ</b>
1		2		3

### 1 – Désignation courte

Code	Modèle
SSB	Tuyaux lisses
SSD	Tuyaux renforcés

### 2 – Plage de serrage

Code	Plage de serrage en mm
10-16...85-90	ø 10-16 à 85-90

### 3 – Matière

Code	Matière
ST-VZ	Acier, galvanisé
A2	Acier inoxydable

Le collier de serrage SSB / SSD est livré dans le diamètre souhaité.

Accessoires disponibles : chapeau

## Colliers de serrage SSB / SSD

Plage de serrage de 10 mm à 90 mm

### Données de commande Colliers de serrage SSB / SSD

Type	Réf. article	Accessoires	Réf. article
SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001	Chapeau (rectangulaire)	20.12.01.00036
SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002	Chapeau (rectangulaire)	20.12.01.00036
SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003	Chapeau (rectangulaire)	20.12.01.00036
SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004	Chapeau (rectangulaire)	20.12.01.00036
SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005	Chapeau (rectangulaire)	20.12.01.00036
SSB 60-80 ST-VZ	10.07.10.00006	Chapeau (rectangulaire)	20.12.01.00036
SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086	-	-
SSD 28-32 ST-VZ	10.07.10.00087	-	-
SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018	-	-
SSD 38-43 ST-VZ	10.07.10.00019	-	-
SSD 43-49 ST-VZ	10.07.10.00020	-	-
SSD 54-60 ST-VZ	10.07.10.00036	-	-
SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017	-	-
SSD 65-71 ST-VZ	10.07.10.00098	-	-
SSD 76.5-84 ST-VZ	10.07.10.00037	-	-
SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102	-	-


### Données techniques Colliers de serrage SSB / SSD

Type	Portée d'étendue [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10,0 ... 16,0 mm
SSB 16-27 ST-VZ	16,0 ... 27,0 mm
SSB 20-32 ST-VZ	20,0 ... 32,0 mm
SSB 32-50 ST-VZ	32,0 ... 50,0 mm
SSB 40-60 ST-VZ	40,0 ... 60,0 mm
SSB 60-80 ST-VZ	60,0 ... 80,0 mm
SSD 24-27 ST-VZ	24,0 ... 27,0 mm
SSD 28-32 ST-VZ	28,0 ... 32,0 mm
SSD 35-40 ST-VZ	35,0 ... 40,0 mm
SSD 38-43 ST-VZ	38,0 ... 43,0 mm
SSD 43-49 ST-VZ	43,0 ... 49,0 mm
SSD 54-60 ST-VZ	54,0 ... 60,0 mm
SSD 60-68 ST-VZ	60,0 ... 68,0 mm
SSD 65-71 ST-VZ	65,0 ... 71,0 mm
SSD 76.5-84 ST-VZ	76,5 ... 84,0 mm
SSD 85-90 ST-VZ	85,0 ... 90,0 mm

## Colliers de serrage SSB / SSD

Plage de serrage de 10 mm à 90 mm

### Données de construction Colliers de serrage SSB / SSD



## Colliers de serrage SSB / SSD

Plage de serrage de 10 mm à 90 mm

### Données de construction Colliers de serrage SSB / SSD

Type	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10	16	9
SSB 16-27 ST-VZ	16	27	9
SSB 20-32 ST-VZ	20	32	9
SSB 32-50 ST-VZ	32	50	9
SSB 40-60 ST-VZ	40	60	9
SSB 60-80 ST-VZ	60	80	9
SSD 24-27 ST-VZ	24	27	12
SSD 28-32 ST-VZ	28	32	12
SSD 35-40 ST-VZ	35	40	13
SSD 38-43 ST-VZ	38	43	13
SSD 43-49 ST-VZ	43	49	15
SSD 54-60 ST-VZ	54	60	15
SSD 60-68 ST-VZ	60	68	15
SSD 65-71 ST-VZ	65	71	13
SSD 76.5-84 ST-VZ	77	84	18
SSD 85-90 ST-VZ	85	90	19