

## Fascette SSB / SSD

Campo di tenuta da 10 mm a 90 mm



Fascette SSB / SSD

### Idoneità per applicazioni specifiche del settore

#### Applicazioni

- Fascetta SSB per il fissaggio di tubi flessibili lisci
- Fascetta SSD per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con filo

#### Design

- Fascetta in acciaio zincato
- Anello filettato stabile per una tensione sicura

#### Prodotti punti di forza del prodotto

- Morsetti fino a 84 mm di diametro adatti a tutti i tubi flessibili offerti
- Tenuta sicura per tutti i tubi flessibili per il vuoto grazie al mandrino filettato stabile, anche con spirale a filo

#### 🔑 Codice modello Fascette SSB / SSD

<b>SSB</b>	-	<b>10-16</b>	-	<b>ST-VZ</b>
1		2		3

##### 1 - Denominazione in breve

Codice	Modello
SSB	Tubi flessibili lisci
SSD	Tubi flessibili rinforzati con cavo

##### 2 - Fissaggio

Codice	Fissaggio in mm
8-12...108-115	ø 8-12 fino a 108-115

##### 3 - Materiale

Codice	Materiale
ST-VZ	Acciaio, zincato

La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.

Accessori disponibili: protezione

## Fascette SSB / SSD

Campo di tenuta da 10 mm a 90 mm

### Dati di ordinazione Fascette SSB / SSD

Tipo	N. articolo	Accessori	N. articolo
SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158	-	-
SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 12-20 ST-VZ	10.07.10.00159	-	-
SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160	-	-
SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 23-35 ST-VZ	10.07.10.00161	-	-
SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 60-80 ST-VZ	10.07.10.00006	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086	-	-
SSD 28-32 ST-VZ	10.07.10.00087	-	-
SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018	-	-
SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019	-	-
SSD 42-46 ST-VZ	10.07.10.00156	-	-
SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020	-	-
SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157	-	-
SSD 57-62 ST-VZ	10.07.10.00036	-	-
SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017	-	-
SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098	-	-
SSD 76.5-84 ST-VZ	10.07.10.00037	-	-
SSD 80-85 ST-VZ	10.07.10.00136	-	-
SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102	-	-

### Dati tecnici Fascette SSB / SSD

Tipo	Campo di tenuta [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10,0 ... 16,0 mm
SSB 12-20 ST-VZ	12,0 ... 20,0 mm
SSB 12-22 ST-VZ	12,0 ... 22,0 mm
SSB 16-27 ST-VZ	16,0 ... 27,0 mm
SSB 20-32 ST-VZ	20,0 ... 32,0 mm
SSB 23-35 ST-VZ	23,0 ... 35,0 mm
SSB 32-50 ST-VZ	32,0 ... 50,0 mm
SSB 40-60 ST-VZ	40,0 ... 60,0 mm
SSB 60-80 ST-VZ	60,0 ... 80,0 mm
SSB 8-12 ST-VZ	8,0 ... 12,0 mm
SSD 24-27 ST-VZ	24,0 ... 27,0 mm
SSD 28-32 ST-VZ	28,0 ... 32,0 mm
SSD 35-40 ST-VZ	35,0 ... 40,0 mm
SSD 37-42 ST-VZ	37,0 ... 42,0 mm
SSD 42-46 ST-VZ	42,0 ... 46,0 mm
SSD 43-48 ST-VZ	43,0 ... 48,0 mm
SSD 45-50 ST-VZ	45,0 ... 50,0 mm
SSD 57-62 ST-VZ	57,0 ... 62,0 mm
SSD 60-68 ST-VZ	60,0 ... 68,0 mm
SSD 65-70 ST-VZ	65,0 ... 70,0 mm
SSD 76.5-84 ST-VZ	76,5 ... 84,0 mm
SSD 80-85 ST-VZ	80,0 ... 85,0 mm
SSD 85-90 ST-VZ	85,0 ... 90,0 mm

## Fascette SSB / SSD

Campo di tenuta da 10 mm a 90 mm

### Dati di costruzione Fascette SSB / SSD

Tipo	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]
SSB 8-12 ST-VZ	8	12	9
SSB 10-16 ST-VZ	10	16	9
SSB 12-20 ST-VZ	12	20	9
SSB 12-22 ST-VZ	12	22	9
SSB 16-27 ST-VZ	16	27	9
SSB 20-32 ST-VZ	20	32	9
SSB 23-35 ST-VZ	23	35	9
SSB 32-50 ST-VZ	32	50	9
SSB 40-60 ST-VZ	40	60	9
SSB 60-80 ST-VZ	60	80	9
SSD 24-27 ST-VZ	24	27	12
SSD 28-32 ST-VZ	28	32	12
SSD 35-40 ST-VZ	35	40	13
SSD 37-42 ST-VZ	37	42	13
SSD 42-46 ST-VZ	42	46	18
SSD 43-48 ST-VZ	43	48	15
SSD 45-50 ST-VZ	45	50	18
SSD 57-62 ST-VZ	57	62	15
SSD 60-68 ST-VZ	60	68	15
SSD 65-70 ST-VZ	65	70	13
SSD 76.5-84 ST-VZ	77	84	18
SSD 80-85 ST-VZ	80	85	19
SSD 85-90 ST-VZ	85	90	19