

Fascette SSB / SSD

Campo di tenuta da 10 mm a 90 mm



Idonei per applicazioni specifiche del settore



Applicazione

- Fascetta SSB per il fissaggio di tubi flessibili lisci
- Fascetta SSD per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con filo

Fascette SSB / SSD

Struttura

- Fascetta in acciaio zincato
- Anello filettato stabile per una tensione sicura

Prodotti punti di forza

- Morsetti fino a 84 mm di diametro adatti a tutti i tubi flessibili offerti
- Tenuta sicura per tutti i tubi flessibili per il vuoto grazie al mandrino filettato stabile, anche con spirale a filo

🔑 Codice modello Fascette SSB / SSD

SSB	-	10-16	-	ST-VZ
1		2		3

1 - Denominazione in breve

Codice	Esecuzione
SSB	Tubi flessibili lisci
SSD	Tubi flessibili rinforzati con cavo

2 - Fissaggio

Codice	Fissaggio in mm
10-16...85-90	ø 10-16 fino a 85-90

3 - Materiale

Codice	Materiale
ST-VZ	Acciaio, zincato
A2	Acciaio inossidabile

La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.

Accessori disponibili: protezione

Fascette SSB / SSD

Campo di tenuta da 10 mm a 90 mm

Dati di ordinazione Fascette SSB / SSD

Tipo	N. articolo	Accessori	N. articolo
SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSB 60-80 ST-VZ	10.07.10.00006	Protezione (rettang.)	20.12.01.00036
SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086	-	-
SSD 28-32 ST-VZ	10.07.10.00087	-	-
SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018	-	-
SSD 38-43 ST-VZ	10.07.10.00019	-	-
SSD 43-49 ST-VZ	10.07.10.00020	-	-
SSD 54-60 ST-VZ	10.07.10.00036	-	-
SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017	-	-
SSD 65-71 ST-VZ	10.07.10.00098	-	-
SSD 76.5-84 ST-VZ	10.07.10.00037	-	-
SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102	-	-


Dati tecnici Fascette SSB / SSD

Tipo	Campo di serraggio [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10,0 ... 16,0 mm
SSB 16-27 ST-VZ	16,0 ... 27,0 mm
SSB 20-32 ST-VZ	20,0 ... 32,0 mm
SSB 32-50 ST-VZ	32,0 ... 50,0 mm
SSB 40-60 ST-VZ	40,0 ... 60,0 mm
SSB 60-80 ST-VZ	60,0 ... 80,0 mm
SSD 24-27 ST-VZ	24,0 ... 27,0 mm
SSD 28-32 ST-VZ	28,0 ... 32,0 mm
SSD 35-40 ST-VZ	35,0 ... 40,0 mm
SSD 38-43 ST-VZ	38,0 ... 43,0 mm
SSD 43-49 ST-VZ	43,0 ... 49,0 mm
SSD 54-60 ST-VZ	54,0 ... 60,0 mm
SSD 60-68 ST-VZ	60,0 ... 68,0 mm
SSD 65-71 ST-VZ	65,0 ... 71,0 mm
SSD 76.5-84 ST-VZ	76,5 ... 84,0 mm
SSD 85-90 ST-VZ	85,0 ... 90,0 mm

Fascette SSB / SSD

Campo di tenuta da 10 mm a 90 mm

Dati di costruzione Fascette SSB / SSD



Fascette SSB / SSD

Campo di tenuta da 10 mm a 90 mm

Dati di costruzione Fascette SSB / SSD

Tipo	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]
SSB 10-16 ST-VZ	10	16	9
SSB 16-27 ST-VZ	16	27	9
SSB 20-32 ST-VZ	20	32	9
SSB 32-50 ST-VZ	32	50	9
SSB 40-60 ST-VZ	40	60	9
SSB 60-80 ST-VZ	60	80	9
SSD 24-27 ST-VZ	24	27	12
SSD 28-32 ST-VZ	28	32	12
SSD 35-40 ST-VZ	35	40	13
SSD 38-43 ST-VZ	38	43	13
SSD 43-49 ST-VZ	43	49	15
SSD 54-60 ST-VZ	54	60	15
SSD 60-68 ST-VZ	60	68	15
SSD 65-71 ST-VZ	65	71	13
SSD 76.5-84 ST-VZ	77	84	18
SSD 85-90 ST-VZ	85	90	19