

Шланговые зажимы SSB / SSD

Диапазон фиксации от 10 мм до 80 мм



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности



Применения

- Шланговый зажим SSB для крепления гладких шлангов
- Шланговый зажим SSD для крепления армированных проволокой шлангов

Шланговые зажимы SSB / SSD

Конструкция

- Шланговый зажим из оцинкованной стали
- Прочный зажимный винт для безопасного зажима

Основные характеристики продукта

- Хомуты со внутренним диаметром до 84 мм подходят для всех предлагаемых шлангов
- Уверенная фиксация всех вакуумных шлангов благодаря прочному винтовому шпинделю, в том числе с проволочной спиралью

Код кодировочного обозначения Шланговые зажимы SSB / SSD

SSB	-	10-16	-	ST-VZ
1		2		3

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
SSB	Гладкие шланги
SSD	Шланги, армированные проволокой

2 - Диапазон фиксации

Код	Диапазон фиксации, мм
8-12...108-115	ø от 8—12 до 108—115

3 - Материал

Код	Материал
ST-VZ	Сталь, оцинкованная

Шланговый зажим SSB/SSD поставляется нужного диаметра.

Доступные аксессуары: крышка

Шланговые зажимы SSB / SSD

Диапазон фиксации от 10 мм до 80 мм

Данные для заказа Шланговые зажимы SSB / SSD

Тип	№ детали.	Аксессуары	№ детали.
SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158	-	-
SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 12-20 ST-VZ	10.07.10.00159	-	-
SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160	-	-
SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 23-35 ST-VZ	10.07.10.00161	-	-
SSB 32-50 ST-VZ	10.07.10.00004	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 40-60 ST-VZ	10.07.10.00005	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSB 60-80 ST-VZ	10.07.10.00006	Крышка (прямоугольная)	20.12.01.00036
SSD 24-27 ST-VZ	10.07.10.00086	-	-
SSD 28-32 ST-VZ	10.07.10.00087	-	-
SSD 35-40 ST-VZ	10.07.10.00018	-	-
SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019	-	-
SSD 42-46 ST-VZ	10.07.10.00156	-	-
SSD 43-48 ST-VZ	10.07.10.00020	-	-
SSD 45-50 ST-VZ	10.07.10.00157	-	-
SSD 57-62 ST-VZ	10.07.10.00036	-	-
SSD 60-68 ST-VZ	10.07.10.00017	-	-
SSD 65-70 ST-VZ	10.07.10.00098	-	-
SSD 76.5-84 ST-VZ	10.07.10.00037	-	-
SSD 80-85 ST-VZ	10.07.10.00136	-	-
SSD 85-90 ST-VZ	10.07.10.00102	-	-

Технические данные Шланговые зажимы SSB / SSD

Тип	Диапазон фиксации [мм]
SSB 10-16 ST-VZ	10,0 ... 16,0 мм
SSB 12-20 ST-VZ	12,0 ... 20,0 мм
SSB 12-22 ST-VZ	12,0 ... 22,0 мм
SSB 16-27 ST-VZ	16,0 ... 27,0 мм
SSB 20-32 ST-VZ	20,0 ... 32,0 мм
SSB 23-35 ST-VZ	23,0 ... 35,0 мм
SSB 32-50 ST-VZ	32,0 ... 50,0 мм
SSB 40-60 ST-VZ	40,0 ... 60,0 мм
SSB 60-80 ST-VZ	60,0 ... 80,0 мм
SSB 8-12 ST-VZ	8,0 ... 12,0 мм
SSD 24-27 ST-VZ	24,0 ... 27,0 мм
SSD 28-32 ST-VZ	28,0 ... 32,0 мм
SSD 35-40 ST-VZ	35,0 ... 40,0 мм
SSD 37-42 ST-VZ	38,0 ... 43,0 мм
SSD 42-46 ST-VZ	42,0 ... 46,0 мм
SSD 43-48 ST-VZ	43,0 ... 49,0 мм
SSD 45-50 ST-VZ	45,0 ... 50,0 мм
SSD 57-62 ST-VZ	54,0 ... 60,0 мм
SSD 60-68 ST-VZ	60,0 ... 68,0 мм
SSD 65-70 ST-VZ	65,0 ... 70,0 мм
SSD 76.5-84 ST-VZ	76,5 ... 84,0 мм
SSD 80-85 ST-VZ	80,0 ... 85,0 мм
SSD 85-90 ST-VZ	85,0 ... 90,0 мм

Шланговые зажимы SSB / SSD

Диапазон фиксации от 10 мм до 80 мм

Ⓜ Конструктивные данные Шланговые зажимы SSB / SSD

Тип	d1 [mm]	d2 [mm]	L [mm]
SSB 8-12 ST-VZ	8	12	9
SSB 10-16 ST-VZ	10	16	9
SSB 12-20 ST-VZ	12	20	9
SSB 12-22 ST-VZ	12	22	9
SSB 16-27 ST-VZ	16	27	9
SSB 20-32 ST-VZ	20	32	9
SSB 23-35 ST-VZ	23	35	9
SSB 32-50 ST-VZ	32	50	9
SSB 40-60 ST-VZ	40	60	9
SSB 60-80 ST-VZ	60	80	9
SSD 24-27 ST-VZ	24	27	12
SSD 28-32 ST-VZ	28	32	12
SSD 35-40 ST-VZ	35	40	13
SSD 37-42 ST-VZ	37	42	13
SSD 42-46 ST-VZ	42	46	18
SSD 43-48 ST-VZ	43	48	15
SSD 45-50 ST-VZ	45	50	18
SSD 57-62 ST-VZ	57	62	15
SSD 60-68 ST-VZ	60	68	15
SSD 65-70 ST-VZ	65	70	13
SSD 76.5-84 ST-VZ	77	84	18
SSD 80-85 ST-VZ	80	85	19
SSD 85-90 ST-VZ	85	90	19