

Dokunmatik Valfler TV / TVN

Nominal akış 12 l/dak ila 160 l/dak



Dokunmatik Valfler TV / TVN

Tasarım

- Yaylı pistonlu ve koruyucu kapaklı dokunmatik valf
- Doğrudan montaj için kalıplanmış vantuz nipelli TVN tipi
- Vantuz iş parçası ile sadece kısmen temas halindeyse tepki vermez

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Vantuzların bazılarının her zaman iş parçası ile temas halinde olmayabileceği uygulamalar için valf
- Vantuzla giden vakum hattı yalnızca mekanik bir sensör tarafından bir iş parçası algılandığında açılır
- Herhangi bir yönde monte edilebilir

Ürün özellikleri

- Yaylı pistonla sahip mekanik tahrikli valf, vakum hattını yalnızca vantuzlar dolu olduğunda açar
- Gözenekli malzemeler de dahil olmak üzere tüm iş parçası malzemeleri için uygundur
- Minimum boyut, en dar alanlarda kullanıma izin verir

🔍 Tanımlama kodu Dokunmatik Valfler TV / TVN

TV	-	G1/4-AG	-	9	-	N009
1		2		3		4

1 - Kısa isim

Kod	Versiyon
TV	Vantuzlu nipel olmadan
TVN	Vantuzlu nipel ile

2 - Bağlantı

Kod	Bağlantı
G1/8-AG	G1/8-AG (AG = erkek (M))
G1/4-AG	G1/4-AG
G1/2-AG	G1/2-AG

3 - Yaylı bağlantı

Kod	mm cinsinden strok
5...13	5 kadar 13

4 - Nipel ucu ailesi

Kod	Tip
N007...	N007 kadar N009 ve N041
N009, N041	

Touch valve TV / TVN bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Dokunmatik Valfler TV / TVN

Nominal akış 12 l/dak ila 160 l/dak

Sipariş verileri Dokunmatik Valfler TV / TVN

Tip	Parça no.
TV G1/4-AG 5	10.05.10.00064
TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
TV G1/2-AG 13	10.05.10.00038
TVN G1/8-AG 6 N007	10.05.10.00021
TVN G1/8-AG 6.5 N008	10.05.10.00023
TVN G1/4-AG 8.4 N041	10.05.10.00058
TVN G1/4-AG 9 N009	10.05.10.00065


Teknik veriler Dokunmatik Valfler TV / TVN

Tip	Nominal akış hızı [l/min]	Nominal akış hızı [m ³ /h]
TV G1/4-AG 5	55	3.3
TV G1/4-AG 13	55	3.3
TV G1/2-AG 13	160	9.6
TVN G1/8-AG 6 N007	12	0.7
TVN G1/8-AG 6.5 N008	12	0.7
TVN G1/4-AG 8.4 N041	78	4.6
TVN G1/4-AG 9 N009	78	4.6


Dokunmatik Valfler TV / TVN

Nominal akış 12 l/dak ila 160 l/dak


Tasarım verileri Dokunmatik Valfler TV / TVN



TV



TVN 6 - 8.4



TVN 9

Dokunmatik Valfler TV / TVN

Nominal akış 12 l/dak ila 160 l/dak

Tasarım verileri Dokunmatik Valfler TV / TVN

Tip	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	Dk [mm]	G1	G2	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]	Z (İnme) [mm]
TV G1/4-AG 5	-	-	-	11	G1/4"-M	G1/8"-F	45.5	55.7	-	-	-	6	11	5.0
TV G1/4-AG 13	-	-	-	11	G1/4"-M	G1/8"-F	45.5	63.1	-	-	-	6	11	13.0
TV G1/2-AG 13	-	-	-	11	G1/2"-M	G3/8"-F	54.5	67.5	-	-	-	12	19	13.0
TVN G1/8-AG 6 N007	10	6.5	2.0	-	G1/8"-M	-	5.0	27.5	7.0	1.5	8	-	14	6.0
TVN G1/8-AG 6.5 N008	14	8.5	2.0	-	G1/8"-M	-	5.0	28.5	7.0	1.5	8	-	14	6.5
TVN G1/4-AG 8.4 N041	17	8.7	6.0	-	G1/4"-M	-	10.0	45.7	12.3	3.0	11	-	17	8.4
TVN G1/4-AG 9 N009	-	-	-	6	G1/4"-M	M10x1.25-M	15.5	47.0	-	-	10	12	17	9.0