

## Vakum Merkezleri VZ

Vakum kapasitesi 4 m<sup>3</sup>/sa ile 165 m<sup>3</sup>/sa arasında



### Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

#### Uygulamalar

- Yüksek performans, güvenlik ve güvenilirlik gerektiren her yerde kullanım için vakum merkezi



Vakum Merkezleri VZ

#### Tasarım

- Vakum pompası, vakum haznesi, emniyet çekvalfi, filtre ve manometreden oluşan vakum merkezi
- Motor koruma şalteri ve vakum ayarlı motor şalteri (ayarlanabilir) opsiyonel olarak mevcuttur
- Kaplama RAL 7035

#### Ürün özellikleri

- Pompa, rezervuar, manometre, filtre ve kontrol ile komple çözüm (opsiyonel)
- Titreşimsiz çalışma ve sürekli çıkış için kuru çalışan pompa veya yağlamalı versiyon
- Vakum haznesi, sızıntı veya elektrik kesintisi durumunda iş parçasını emniyete alır
- Otomatik enerji tasarrufu işlevi (isteğe bağlı) maliyet tasarrufu sağlayan sürekli çalışma sağlar

#### Tanımlama kodu Vakum Merkezleri VZ

VZ	-	TR	-	40	-	AC3	-	50	-	GMS
1		2		3		4		5		6

##### 1 - Kısa isim

Kod	Versiyon
VZ	VZ

##### 2 - Pompa tipi

Kod	Tip
OG	Yağlı tip
TR	Kuru çalışma...

##### 3 - Performans sınıfı

Kod	m <sup>3</sup> /h cinsinden vakum kapasitesi
4...165	4 kadar 165

##### 4 - Güç türü

Kod	Tip
AC	AC gerilim
AC3	Üç fazlı

##### 5 - Rezervuar hacmi

Kod	L cinsinden hacim
5...200	5 kadar 200

##### 6 - Ürün yelpazesi takviyesi

Kod	Tip
MS	Motor koruma şalteri
GMS	Vakum ayarlı motor koruma şalteri

Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş

Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu