


Ventose per la movimentazione di lamiera




Ventose a campana SAOG (ovale)


Superficie di aspirazione (LxP) da 60 x 20 mm a 95 x 40 mm



Ventose a campana SAOG (ovale)



Design del sistema Ventose a campana SAOG (ovale)



Ventose a campana SAOG per la movimentazione di pezzi in lamiera di forma articolata

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Ventosa a campana ovale per la movimentazione di pezzi lunghi, lubrificate con raggi di curvatura piccolissimi
- Manipolazione di lamiera con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
- Manipolazione di lamiera sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture dovute all'appoggio interno
- Adatto per l'uso, ad esempio, in sistemi di alimentazione per linee di stampa nell'industria automobilistica
- Manipolazione senza spostamento di lamiera lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.

Design

- Ventosa ovale a forma di campana con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
- Ventosa in NBR con durezza materiale 45 Shore

Prodotti punti di forza del prodotto

- La ventosa ovale a forma di campana si adatta in modo ottimale a pezzi sottili e fortemente curvati
- Adattamento a pezzi con raggio di curvatura ridotto grazie al materiale NBR con 45 Shore
- Numerosi elementi di montaggio consentono il collegamento a tutte le comuni travi di carico e sistemi di alimentazione

Ventose a campana SAOG (ovale)

Superficie di aspirazione (LxP) da 60 x 20 mm a 95 x 40 mm

Codice modello Ventose a campana SAOG (ovale)

SAOG	-	60x20	-	NBR-45	-	RA
1		2		3		4

1 - Denominazione in breve

Codice	Esecuzione
SAOG	Piatto, ovale

2 - Superficie di aspirazione

Codice	lxl in mm
60x20...95x40	60x20 fino a 95x40

3 - Materiale

Codice	Materiale
NBR-45	Caucciù al nitrile

4 - Attacco

Codice	Attacco
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = maschio)
G1/4-IG	G1/4-IG (IG = femmina)
G3/8-AG	G3/8-AG
G3/8-IG	G3/8-IG
M10-AG	M10-AG
M14x1.5-AG	M14x1,5-AG
RA	Adattatore rettangolare

La ventosa SAOG, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.