

Колоколообразные присоски SAOG

Рабочая зона (LxW) от 60 x 20 мм до 95 x 40 мм
(овальные)



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения


- Овальная колоколообразная присоска для перемещения длинных, маслянистых заготовок с очень малыми радиусами изгиба
- Очень динамичное перемещение металлических листов (короткое время цикла)
- Внутренняя опора для перемещения тонких стальных и алюминиевых листов без деформации или глубокой вытяжки
- Подходит для использования, например, в системах подачи линий прессовки в автомобильной промышленности
- Паз в нижней части предотвращает скольжение маслянистых листов; обеспечивает точное позиционирование в штамповочных прессах и т.д.



Колоколообразные присоски SAOG (овальные)

Конструкция


- Овальная колоколообразная присоска с одиночной уплотнительной кромкой, специальным пазом и внутренней поддержкой
- Присоски из материала NBR, твердость по Шору 45



Конструкция системы Колоколообразные присоски SAOG (овальные)

Колоколообразные присоски SAOG

Рабочая зона (LxW) от 60 x 20 мм до 95 x 40 мм
(овальные)



Колоколообразные присоски SAOG, используемые для перемещения сильно изогнутых деталей из листового металла

Основные характеристики продукта

- Овальный вакуумный захват колоколообразной формы оптимально прилегает к узким сильно искривленным заготовкам
- Адаптация к заготовкам с малым радиусом искривления благодаря материалу NBR с твердостью 45 единиц по Шору
- Множество присоединительных элементов позволяют выполнять присоединение ко всем распространенным грузовым траверсам и системам подачи

Код кодового обозначения Колоколообразные присоски SAOG (овальные)

SAOG	–	60x20	–	NBR-45	–	RA
1		2		3		4

1 – Abbreviated designation

Code	Version
SAOG	Flat, oval

2 – Suction area

Code	LxW in mm
60x20...95x40	60x20 to 95x40

3 – Material

Code	Material
NBR-45	Nitrile caoutchuc

4 – Connection

Code	Connection
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = male (M))
G1/4-IG	G1/4-IG (IG = female (F))
G3/8-AG	G3/8-AG
G3/8-IG	G3/8-IG
M10-AG	M10-AG
M14x1.5-AG	M14x1.5-AG
RA	Rectangular adapter

Присоска SAOG, доступная в различных диаметрах, доставляется с присоединительным ниппелем, вулканизированным в эластомерную часть.