


Блочная присоска VCBL-R

Высота 25 мм, 45 мм и 125 мм



Блочная присоска VCBL-R



Конструкция системы Блочная присоска VCBL-R



Блочная присоска VCBL-R для зажима древесностружечных плит

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Вакуумная зажимная система для обрабатывающих центров сЧПУ с матричным столом
- Для всех стандартных столов (ширина паза 6 и 7,5 мм, глубина паза от 6 до 7 мм)
- Для сложной пятиосевой обработки, например выполнение пазов и обрезка панелей
- Простое и быстрое позиционирование блочных присосок с использованием соответствующих вставок
- Безопасный и надежный зажим заготовки благодаря наличию фрикционных накладок на рабочей поверхности блочной присоски

Конструкция

- Фрикционная накладка (1) для амортизации поперечных сил
- Прочный пластиковый корпус (2)
- Позиционирующая вставка (3) для различной ширины паза
- Вставки легко меняются, так что блочная присоска может использовать для разных размеров матрицы
- Уплотнительная рамка (4)
- Сенсорный клапан (5) из мягкого пластика

Основные характеристики продукта

- Максимальная сила удержания при обработке древесины благодаря оптимизированным уплотнениям и фрикционным накладкам
- Строгое соблюдение размеров для повышения точности в процессе производства
- Широкий ассортимент продукции гарантирует максимальную гибкость и минимальное время наладки
- Различные варианты общей высоты позволяют выполнять даже сложные операции боковой обработки
- Большой срок службы и быстрая экономичная замена запасных частей

Блочная присоска VCBL-R

Высота 25 мм, 45 мм и 125 мм

Код кодового обозначения Блочная присоска VCBL-R

VCBL-R	-	160x160	-	x125	-	30x30	-	TV
1		2		3		4		5

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
VCBL-R	Блочная присоска, система для матричных столов

2 - Зона вакуумирования

Код	Д × Ш, мм
160x160... 110x110	От 160x160 до 110x110

3 - Высота

Код	Высота, мм
x25...x150	от 25 до 150

4 - Размеры сетки

Код	Размер сетки, мм
30x30	30x30
30/50	От 30x30 до 50x50
40x40	40x40

5 - Дополнение ассортимента продукции

Код	Тип
TV	С сенсорным клапаном

Блочная присоска VCBL-R поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя уплотнительная рамка типа VCDR
- Главный корпус из пластика
- Нижняя уплотнительная рамка

Доступные запасные части: Сенсорный клапан, стопорный угол и винты, прокладки и фрикционные накладки

Данные для заказа Блочная присоска VCBL-R

Тип				Размеры (ДхШ):		
				160x160	160x96	110x110
VCBL-R	25	30/50	TV	10.01.12.02674	10.01.12.02676	-
VCBL-R	25	40x40	TV	10.01.12.02675	10.01.12.02677	-
VCBL-R	45	30x30	TV	-	-	10.01.12.02883
VCBL-R	45	30/50	TV	10.01.12.02670	10.01.12.02672	-
VCBL-R	45	40x40	TV	10.01.12.02671	10.01.12.02673	-
VCBL-R	125	30/50	TV	10.01.12.03421	10.01.12.03422	-
VCBL-R	150	30/50	TV	10.01.12.03112	-	-

Данные для заказа Запасные части Блочная присоска VCBL-R

Тип	Запасные части		№ детали.
VCBL-R	160x160	DR 188/180x6 MOS NK-20	10.01.12.02901
VCBL-R	160x96	DR 141/149x6 MOS NK-20	10.01.12.02902

Тип	№ детали.	
Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514

Тип*	№ детали.	
Угол блокировки и винты	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
Прокладки и фрикционные накладки	ERS VCBL-R	10.01.12.02693

*Запасные части не подходят для VCBL-R 110x110

Блочная присоска VCBL-R

Высота 25 мм, 45 мм и 125 мм


Технические данные Блочная присоска VCBL-R

Тип	Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]
VCBL-R 160x160x25 30/50 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x160x25 40x40 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x160x45 30/50 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x160x45 40x40 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x160x125 30/50 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x160x150 30/50 TV	6x7
VCBL-R 160x96x25 30/50 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x96x25 40x40 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x96x45 30/50 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x96x45 40x40 TV	6,5/7,5
VCBL-R 160x96x125 30/50 TV	6,5/7,5
VCBL-R 110x110x45 30x30 TV	6,4x6,1


Блочная присоска VCBL-R

Высота 25 мм, 45 мм и 125 мм


Конструктивные данные Блочная присоска VCBL-R



VCBL-R 160x160



VCBL-R 160x96



VCBL-R 110x110

Блочная присоска VCBL-R

Высота 25 мм, 45 мм и 125 мм

Конструктивные данные Блочная присоска VCBL-R

Тип	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VCBL-R 160x160x25 30/50 TV	160	25	-	160	-
VCBL-R 160x160x25 40x40 TV	160	25	-	160	-
VCBL-R 160x96x25 30/50 TV	80	25	12	160	160
VCBL-R 160x96x25 40x40 TV	80	25	12	160	160
VCBL-R 160x160x45 30/50 TV	160	45	-	160	-
VCBL-R 160x160x45 40x40 TV	160	45	-	160	-
VCBL-R 160x96x45 30/50 TV	96	45	22	160	160
VCBL-R 160x96x45 40x40 TV	80	45	22	160	160
VCBL-R 160x96x125 30/50 TV	96	125	102	160	160
VCBL-R 110x110x45 30x30 TV	110	45	-	110	-

Презентация продуктов мультимедиа

Средний

How-to-Video 03

Ссылка

<https://vimeo.com/233796396>

<https://vimeo.com/260009196>