


Attacchi passaparete SVS-GE

Collegamento ventosa G1/8" e G1/4"



Attacchi passaparete SVS-GE



Design del sistema Attacchi passaparete SVS-GE



Esempio di montaggio attacchi passaparete SVS-GE

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Attacco passaparete per il fissaggio semplicissimo di ventose
- Adattamento di attacco passaparete per attacco tubo flessibile

Design

- Boccia in acciaio con filettatura femmina e maschio
- Due controdadi (zincato) compresi nella fornitura
- Filettatura maschio con spazio chiave
- Attacco vuoto (1) mediante raccordo a innesto (non compreso nella fornitura), vedi capitolo "Filtri e collegamenti"
- Le ventose (2) adatte si trovano nella sezione "Ventose a vuoto"

Prodotti punti di forza del prodotto

- Tutte le ventose con nipplo G1/8"-AG e G1/4"-AG sono montabili
- La filettatura esterna su tutta l'altezza permette una regolazione fine durante l'installazione della ventosa
- Dadi di bloccaggio necessari inclusi nella fornitura
- Stabile e antiruggine grazie all'acciaio inossidabile

Attacchi passaparete SVS-GE

Collegamento ventosa G1/8" e G1/4"

☑ Codice modello Attacchi passaparete SVS-GE

SVS-GE	-	M16x1-AG	-	G1/8-IG	-	30
1		2		3		4

1 - Denominazione in breve

Codice	Esecuzione
SVS-GE	SVS-GE

2 - Filettato maschio

Codice	Filettatura
M16x1-AG	M16x1-AG (AG = maschio)
M20x1.5-AG	M20x1,5-AG

3 - Attacco

Codice	Attacco
G1/8-IG	G1/8-IG (IG = femmina)
G1/4-IG	G1/4-IG

4 - Lunghezza

Codice	Lunghezza in mm
30	30

Il attacco passaparete SVS-GE viene fornito come prodotto finito per connessione, controdadi compresi.


☑ Dati di ordinazione Attacchi passaparete SVS-GE

Tipo	N. articolo
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30	10.08.03.00181
SVS-GE M20x1.5-AG G1/4-IG 30	10.08.03.00180

Attacchi passaparete SVS-GE

Collegamento ventosa G1/8" e G1/4"

Dati di costruzione Attacchi passaparete SVS-GE



SVS-GE

Attacchi passaparete SVS-GE

Collegamento ventosa G1/8" e G1/4"

Dati di costruzione Attacchi passaparete SVS-GE

Tipo	G1	G2	L [mm]	L2 [mm]	SW1 [mm]	SW3 [mm]
SVS-GE M16x1-AG G1/8-IG 30	M16x1-AG	G1/8"-IG	30	5	22	13
SVS-GE M20x1,5-AG G1/4-IG 30	M20x1,5-AG	G1/4"-IG	30	5	24	17