


Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Altezza 50 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm



Blocchi di aspirazione VCBL-K2



Design del sistema Blocchi di aspirazione VCBL-K2



Blocchi di aspirazione VCBL-K2 durante il bloccaggio di un pezzo

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 2 circuiti)
- I blocchi di aspirazione vengono prefissati sui profili mediante il vuoto e assicurati per evitare che si spostino durante il processo di equipaggiamento
- Mediante il secondo circuito a vuoto, il pezzo e il blocco di aspirazione rimangono bloccati in modo sicuro e preciso sui profili mediante il vuoto
- Grazie alle valvole ad impulsi opzionali le ventose non necessarie possono rimanere sul piano di lavoro della macchina
- Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime

Design

- Piastra di aspirazione superiore (1) per il fissaggio del pezzo
- Robusto corpo base (2) in plastica
- Striscia di guida (3) per un facile posizionamento sulla console
- Piastra di aspirazione inferiore (4) per il fissaggio della ventosa al profilo
- Tastatore opzionale (5)

Prodotti punti di forza del prodotto

- Massime forze di presa nelle applicazioni in legno grazie alle guarnizioni e ai rivestimenti d'attrito ottimizzati
- Massima precisione dimensionale per una maggiore precisione nel processo di produzione
- L'ampia gamma di prodotti offre la massima flessibilità e consente tempi di allestimento brevi
- Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi

Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Altezza 50 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm

☑ Codice modello Blocchi di aspirazione VCBL-K2

VCBL-K2	–	125x75	–	x50	–	Q	–	TV
1		2		3		4		5

1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
VCBL-K2	Blocco di aspirazione, sistema a 2 circuiti

2 – Superficie di aspirazione

Codice	lxl in mm
140x115...	140x115 fino a 130x30
130x30	

3 – Altezza

Codice	Altezza in mm
x50...	50 fino a 125
x125	

4 – Integrazione del prodotto

Codice	Tipo
D-360	Oppure girevole a 360°
L	Orientato longitudinalmente
Q	Orientato trasversalmente

5 – Integrazione del prodotto

Codice	Tipo
AS	Con sistema di sollevamento

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio

Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna

☑ Dati di ordinazione Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Tipo			Dimensione (lxl):			
			140x115	125x75	120x50	130x30
VCBL-K2	50	-	10.01.12.00626	-	-	-
VCBL-K2	50	D-360	-	10.01.12.00629	10.01.12.00874	-
VCBL-K2	50	L	-	10.01.12.00628	10.01.12.00771	10.01.12.00647
VCBL-K2	50	Q	-	10.01.12.00644	10.01.12.00772	10.01.12.00646

Tipo			Dimensione (lxl):			
			140x115	125x75	120x50	130x30
VCBL-K2	75	-	10.01.12.02136	-	-	-
VCBL-K2	75	D-360	-	10.01.12.02211	10.01.12.02212	-
VCBL-K2	75	L	-	10.01.12.02200	10.01.12.02204	10.01.12.02208
VCBL-K2	75	Q	-	10.01.12.02199	10.01.12.02203	10.01.12.02207

Tipo			Dimensione (lxl):			
			140x115	125x75	120x50	130x30
VCBL-K2	100	-	-	10.01.12.00445	-	-
VCBL-K2	100	-	AS	10.01.12.00446	-	-
VCBL-K2	100	D-360	-	-	10.01.12.01079	10.01.12.01020
VCBL-K2	100	L	-	-	10.01.12.00506	10.01.12.00853
VCBL-K2	100	Q	-	-	10.01.12.00447	10.01.12.00126

Tipo			Dimensione (lxl):			
			140x115	125x75	120x50	130x30
VCBL-K2	125	-	10.01.12.02116	-	-	-
VCBL-K2	125	D-360	-	10.01.12.02593	10.01.12.02594	-
VCBL-K2	125	L	-	10.01.12.02124	10.01.12.02125	10.01.12.02126
VCBL-K2	125	Q	-	10.01.12.02118	10.01.12.02119	10.01.12.02120

Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Altezza 50 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm

Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Tipo			Pezzi di ricambio		N. articolo
VCBL-K2	140 x 115	50	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x115x16.5 TPE	10.01.12.00488
VCBL-K2	125 x 75	50	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
VCBL-K2	120 x 50	50	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
VCBL-K2	130 x 30	50	Set di parti soggette ad usura	VST VCSP	10.01.12.00702
VCBL-K2	140 x 115	75	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x115x16.5 TPE	10.01.12.00488
VCBL-K2	125 x 75	75	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
VCBL-K2	120 x 50	75	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
VCBL-K2	130 x 30	75	Set di parti soggette ad usura	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348
VCBL-K2	140 x 115	100	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x115x16.5 TPE	10.01.12.00488
VCBL-K2	125 x 75	100	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
VCBL-K2	120 x 50	100	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
VCBL-K2	130 x 30	100	Set di parti soggette ad usura	VST VCSP	10.01.12.00723
VCBL-K2	140 x 115	125	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 140x115x16.5 TPE	10.01.12.00488
VCBL-K2	125 x 75	125	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
VCBL-K2	120 x 50	125	Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
VCBL-K2	130 x 30	125	Set di parti soggette ad usura	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348

Tipo		Pezzi di ricambio		N. articolo
VCBL-K2	140 x 115	Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
VCBL-K2	125 x 75	Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
VCBL-K2	120 x 50	Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
VCBL-K2	130 x 30	Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798

Tipo		Bordi di tenuta	Superficie di attrito
VCBL-K2	130x30	10.01.12.00804	10.01.12.00805

Tipo	Pezzi di ricambio		N. articolo
VCBL-K2	Kit pezzi di ricambio	Piastra di aspirazione inferiore con barrette metalliche	ERS VCBL-Einleger


Dati di ordinazione Accessori Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Tipo		Accessori			N. articolo
VCBL-K2	140x115	Piastra di aspirazione (superiore)	Piastra di aspirazione in gomma spugna	VCSP-O 140x115x18.5 MOS TPE	10.01.12.03507
VCBL-K2	125x75	Piastra di aspirazione (superiore)	Piastra di aspirazione in gomma spugna	VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE	10.01.12.03511


Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Altezza 50 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm


Dati di costruzione Blocchi di aspirazione VCBL-K2




VCBL-K2 140x115



VCBL-K2 Q



VCBL-K2 D-360



VCBL-K2 L

Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Altezza 50 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm

Dati di costruzione Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Tipo	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	R1 [mm]
VCBL-K2 140x115x50	115	50	17	140	170	26	-
VCBL-K2 125x75x50 D-360	75	50	16	125	145	-	24
VCBL-K2 125x75x50 L	75	50	17	125	145	21	-
VCBL-K2 125x75x50 Q	75	50	17	125	145	68	-
VCBL-K2 120x50x50 D-360	50	50	16	120	145	-	12
VCBL-K2 120x50x50 L	50	50	17	120	145	23	-
VCBL-K2 120x50x50 Q	50	50	17	120	145	94	-
VCBL-K2 130x30x50 L	30	50	17	130	145	103	-
VCBL-K2 130x30x50 Q	30	50	17	130	145	18	-
VCBL-K2 140x115x75	115	75	54	140	166	26	-
VCBL-K2 125x75x75 D-360	75	75	41	125	145	-	24
VCBL-K2 125x75x75 L	75	75	38	125	155	21	-
VCBL-K2 125x75x75 Q	75	75	38	125	146	71	-
VCBL-K2 120x50x75 D-360	50	75	41	120	145	-	35
VCBL-K2 120x50x75 L	50	75	38	120	143	24	-
VCBL-K2 120x50x75 Q	50	75	38	120	142	91	-
VCBL-K2 130x30x75 L	30	75	38	130	148	18	-
VCBL-K2 130x30x75 Q	30	75	38	130	140	100	-
VCBL-K2 140x115x100	115	100	75	140	166	26	-
VCBL-K2 140x115x100 AS	115	100	75	140	166	26	-
VCBL-K2 125x75x100 D-360	75	100	65	125	145	-	24
VCBL-K2 125x75x100 L	75	100	63	125	145	21	-
VCBL-K2 125x75x100 Q	75	100	63	125	145	68	-
VCBL-K2 120x50x100 D-360	50	100	65	120	145	-	35
VCBL-K2 120x50x100 L	50	100	63	120	145	23	-
VCBL-K2 120x50x100 Q	50	100	63	120	145	68	-
VCBL-K2 130x30x100 L	30	100	63	130	149	16	-
VCBL-K2 130x30x100 Q	30	100	63	130	140	101	-
VCBL-K2 140x115x125	115	125	105	140	166	26	-
VCBL-K2 125x75x125 D-360	75	125	90	125	145	-	24
VCBL-K2 125x75x125 L	75	125	88	125	146	21	-
VCBL-K2 125x75x125 Q	75	125	88	125	146	72	-

Blocchi di aspirazione VCBL-K2

Altezza 50 mm, 75 mm, 100 mm e 125 mm

Tipo	B [mm]	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	R1 [mm]
VCBL-K2 120x50x125 D-360	50	125	90	120	145	-	35
VCBL-K2 120x50x125 L	50	125	88	120	143	23	-
VCBL-K2 120x50x125 Q	50	125	88	120	142	92	-
VCBL-K2 130x30x125 L	30	125	88	130	148	18	-
VCBL-K2 130x30x125 Q	30	125	88	130	140	100	-

Presentazione multimediale del prodotto

Medio

How-to-Video 03

Collegamento

<https://vimeo.com/178568576>
<https://vimeo.com/213842949>
<https://vimeo.com/260009196>