


Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-

Рабочая зона (L x W) 160 x 160 мм

SPV



Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV



Конструкция системы Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV



Присоска Multi-Clamp VC-M-SP для ручной обработки деревянных заготовок

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Вакуумная плита Multi-Clamp для зажима малых и средних заготовок для ручной обработки или монтажа
- Нижняя зона вакуумирования фиксирует присоску на рабочем столе, полностью совместима с оригинальным оборудованием
- Версия VC-M-SP со встроенным вакуум-генератором по принципу Вентури (может работать на любой обычной подаче сжатого воздуха)
- Версия VC-M-SPV с подключением для внешнего вакуумного насоса для самостоятельного использования в любом месте

Конструкция

- Фрикционные накладки (1) для улучшения амортизации поперечных сил
- Верхний уплотнительный профиль (2) для фиксации заготовки
- Прочный главный корпус (3) из пластика
- Вход сжатого воздуха или вакуума (4) в зависимости от конструкции
- Опускающийся уплотнительный профиль (5) для крепления вакуумной накладки к рабочему столу

Основные характеристики продукта

- Более бережное отношение к заготовкам по сравнению со стандартными системами зажима благодаря мягким фрикционным и уплотнительным материалам
- Встроенный вакуум-генератор в версии VC-M-SP позволяет отказаться от дополнительного вакуумного насоса
- Мгновенная готовность к эксплуатации, гибкие возможности применения и простота управления

Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Рабочая зона (L x W) 160 x 160 мм

Код кодового обозначения Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

VC-M-SPV	-	160x160x30
1		2

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
VC-M-SP	Вакуумная накладка Multi-Clamp, встроенный вакуум-генератор
VC-M-SPV	Вакуумная накладка Multi-Clamp, внешний вакуум-генератор

2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
160x160x30	160x160x30

Вакуумная плита Multi-Clamp поставляется отдельными частями. Поставка состоит из:

- Вакуумная плита с установленным уплотнением
- Клапан с ручным приводом
- Вакуумный шланг

Доступные запасные части: Уплотнительный профиль, фрикционная вставка

Доступные аксессуары: Комплект аксессуаров для работы двух вакуумных плит с одним насосом или одним эжектором

Данные для заказа Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Тип	№ детали.
VC-M-SP 160x160x30	10.01.12.01836
VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853

Данные для заказа Запасные части Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Запасные части		№ детали.
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Фрикционная вставка	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000

Данные для заказа Аксессуары Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Тип	Аксессуары	№ детали.
VC-M-SP 160x160x30	-	-
VC-M-SPV 160x160x30	Работа двух VC-M-V с одним насосом	ZUB VC-M-V 10.01.12.02054

Технические данные Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Тип	Вес [g]	Скорость вакуумирования [m³/h]	Потребление воздуха [л/мин] [l/min]
VC-M-SP 160x160x30	875	3	48
VC-M-SPV 160x160x30	896	3	-


Зажимное оборудование для ручной работы



Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Рабочая зона (L x W) 160 x 160 мм

Конструктивные данные Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV



VC-M-SP, VC-M-SPV

Зажимное оборудование для ручной работы



Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-

Рабочая зона (L x W) 160 x 160 мм

SPV

ⓘ Конструктивные данные Вакуумная плита Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV

Тип	B [mm]	d [mm]	H [mm]	L [mm]
VC-M-SP 160x160x30	160	6	30	160
VC-M-SPV 160x160x30	160	6	30	160