


Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Диаметр (Ø) от 20 мм до 88 мм



Уплотнительные кольца DR-MOS SI



Конструкция системы Уплотнительные кольца DR-MOS SI



Стандартная присоска с уплотнительным кольцом DR-MOS SI, используемая для перемещения структурированных пластиковых деталей

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Уплотнительное кольцо из специальной губки для оптимального уплотнения на структурированных поверхностях.
- Используется на структурированных поверхностях (шипованных, рифленых или шероховатых), где присоски плохо прилегают или вообще не могут уплотняться
- Перемещение упаковочных материалов и плоских или неровных заготовок со структурированными поверхностями, таких как упакованные в фольгу продукты или пластмассовые компоненты
- Может использоваться как аксессуар для присосок серии FG и FGA из силикона.

Конструкция

- Уплотнительное кольцо из высококачественной силиконовой губки (2) для приклеивания к силиконовой присоске (1)
- Доступны различные диаметры и толщины, подходящие для стандартных присосок серий FGA (1,5 гофра) и FG (2,5 гофра)
- Материал крепится силиконовым клеем (доступен в качестве аксессуара)

Основные характеристики продукта

- Вспененное кольцо для сильфонных захватов обеспечивает оптимальную герметизацию на структурированных поверхностях
- Широкий спектр вариантов диаметра и высоты позволяет использовать серии вакуумных захватов FGA и FG в самых разных задачах
- Силиконовый клей (принадлежность) для безопасного крепления на захвате

Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Диаметр (Ø) от 20 мм до 88 мм

Код кодового обозначения Уплотнительные кольца DR-MOS SI

DR	-	20/10	-	x2	-	MOS SI-15
1		2		3		4

1 – Abbreviated designation

Code	Version
DR	DR

2 – Diameter

Code	Diameter in mm
20/10...88/64	ø 20/10 to 88/64 (outside/inside)

3 – Height

Code	Height in mm
x2	2
x5	5

4 – Material

Code	Material
MOS SI-15	Foam rubber and silicone

Уплотнительный профиль DR-MOS SI поставляется нужного диаметра.

Доступные аксессуары: силиконовый клей

Данные для заказа Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Тип	№ детали.
DR 20/10x2 MOS SI-15	10.01.06.02618
DR 22.5/13x2 MOS SI-15	10.01.06.02614
DR 32/19x2 MOS SI-15	10.01.06.02615
DR 42/20x5 MOS SI-15	10.01.06.02616
DR 52/33x5 MOS SI-15	10.01.06.02548
DR 62/42x5 MOS SI-15	10.01.06.02617
DR 78/54x5 MOS SI-15	10.01.06.02619
DR 88/64x5 MOS SI-15	10.01.06.02620

Данные для заказа Аксессуары Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Тип	№ детали.
-	27.03.04.00015


Технические данные Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Тип	Тип материала	Термостойкость [°C]	Цвет
DR 20/10x2 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый
DR 22.5/13x2 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый
DR 32/19x2 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый
DR 42/20x5 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый
DR 52/33x5 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый
DR 62/42x5 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый
DR 78/54x5 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый
DR 88/64x5 MOS SI-15	Губчатая резина	180	цвет бежевый

Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Диаметр (\varnothing) от 20 мм до 88 мм

📐 Конструктивные данные Уплотнительные кольца DR-MOS SI



DR-MOS SI

Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Диаметр (Ø) от 20 мм до 88 мм

Конструктивные данные Уплотнительные кольца DR-MOS SI

Тип	d [mm]	D [mm]	L [mm]
DR 20/10x2 MOS SI-15	10	20.0	2
DR 22.5/13x2 MOS SI-15	13	22.5	2
DR 32/19x2 MOS SI-15	19	32.0	2
DR 42/20x5 MOS SI-15	20	42.0	5
DR 52/33x5 MOS SI-15	33	52.0	5
DR 62/42x5 MOS SI-15	42	62.0	5
DR 78/54x5 MOS SI-15	54	78.0	5
DR 88/64x5 MOS SI-15	64	88.0	5