## Сильфонные присоски (круглые)



# Сильфонные присоски с уплотнительным

Зона вакуумирования (Ø) от 33 до 200 мм



# **Пригодность для применений индустриальной направленности**

#### Применение

- Перемещение заготовок с неровными поверхностями, такими как древесностружечные плиты с шероховатой или ребристой поверхностью (детали мебели)
- Перемещение картонных коробок с неровными поверхностями осуществляется гофрами
- Энергосберегающее перемещение заготовок, несмотря на неровные поверхности

Сильфонные присоски с уплотнительным кольцом

#### Конструкция

- Присоски из серии FSGA и FSGPL со встроенным уплотнительным кольцом
- Сильфонная присоска FSGPL с 1,5 гофра с вулканизированной вставкой
- Присоска FSGA с 1,5 гофра, состоит из присоски FGA и соединительного ниппеля присоски (соединительный ниппель прилагается)

#### Характеристики изделия

- Стандартный сильфонный вакуумный захват со встроенным уплотнительным кольцом для использования на неровной поверхности, простота переналадки
- Энергоэффективная работа, несмотря на неровную поверхность заготовки, благодаря оптимально герметизирующему уплотнительному кольцу и гофрированному сильфону
- Уплотнительные кольца из адаптирующегося и износостойкого специального материала гарантируют длительный срок службы и гибкость применения

#### 🕜 Сокращенное обозначение Сильфонные присоски с уплотнительным кольцом



Сильфонная присоска с уплотнительным кольцом; для различных диаметров; поставляется с приклеенным уплотнительным кольцом.

# Сильфонные присоски (круглые)



# Сильфонные присоски с уплотнительным

Зона вакуумирования (Ø) от 33 до 200 мм

## Данные для Заказа Сильфонные присоски с уплотнительным кольцом

Тип	Артикул
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR	10.01.06.01666
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR	10.01.06.01668
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR	10.01.06.02928
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR	10.01.06.02980

Тип	Артикул
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR	10.01.06.02978
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR	10.01.06.02993
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR	10.01.06.02672
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR	10.01.06.02985

### 🛮 Технические характеристики Сильфонные присоски с уплотнительным кольцом

Тип	Всасывающая сила (-600 мбар) [N]	Усилие отрыва [N]	Объем [cm³]	Радиус заготовки мин. (выпуклость) [mm]		Линейка штуцеров
FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DR	-	-	-	40	-	N 018
FSGA 33 NK-45 G1/4-IG DR	-	-	-	-	-	N 018
FSGA 53 NK-45 G1/4-AG DR	52	95	29	100	6	N 018
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG DR	138	218	80	100	6	N 019
FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR	-	-	150	100	12	-
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR	-	-	291	150	12	-
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG DR	370	500	444	250	12	-
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR	-	-	-	-	12	-