


Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe)


Superficie di aspirazione (\varnothing) 20 mm e 40 mm



Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe)



Design del sistema Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe)



Ventose a soffietto SPB2 P per la movimentazione di scatole di cartone

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per processi di pallettizzazione e depallettizzazione nel settore dell'imballaggio
- Movimentazione di materiale da imballaggio come cartoni, imballaggi stabili e instabili
- Movimentazione di blister, prodotti con pellicola termosaldata, buste in plastica o vassoi
- Impiego in sistemi di presa a vuoto e "tappeti di aspirazione"; integrazione di resistenza di flusso opzionale per ridurre le perdite che si verificano alla disponibilità pezzo parte

Design

- Ventosa a soffietto tonda SPB2 P con 2,5 pieghe (3) e labbro di tenuta morbido e flessibile
- Con integrazione di resistenza di flusso con 0,8 - 1,5 mm (2)
- Montaggio senza utensili grazie alla foro esistente (1) lato macchina da funzione push-in
- Integrazione opzionale di filtro con chiusura (4) come prefiltri (finezza filtro 120 μ m)

Prodotti punti di forza del prodotto

- Installazione e rimozione rapida e senza attrezzi grazie alla funzione push-in
- Labbro di tenuta flessibile ottimizzato per scatole di cartone, materiale da imballaggio e altre superfici instabili
- Aspirazione a soffietto morbido con grande corsa a bassa forza di ripristino ideale per l'utilizzo in sistemi di presa
- Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti

Ventose a soffiutto SPB2 P (2,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (Ø) 20 mm e 40 mm

🔗 Codice modello Ventose a soffiutto SPB2 P (2,5 pieghe)

SPB2	-	20	-	SI-40	-	P
1		2		3		4

1 - Denominazione in breve

Codice	Modello
SPB2	2,5 pieghe

2 - Superficie di aspirazione

Codice	Diametro in mm
20...40	Ø 20 fino a 40

3 - Materiale e durezza Shore

Codice	Materiale
SI-40	Silicone
SI-55	Silicone

4 - Attacco

Codice	Attacco
P	Funzione push-in

Ventosa a soffiutto SPB2 P viene fornita come componente pronto per il collegamento. Disponibile in diversi diametri.

Parti di ricambio disponibili: resistenza di flusso

Accessori disponibili: filtro

🔗 Dati di ordinazione Ventose a soffiutto SPB2 P (2,5 pieghe)

Tipo	N. articolo
SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

🔗 Dati di ordinazione Accessori Ventose a soffiutto SPB2 P (2,5 pieghe)

Tipo	Accessori	N. articolo
SPB2 20	Disco del filtro	FD 16 120
SPB2 40	Disco del filtro	FD 34 120

📄 Dati tecnici Ventose a soffiutto SPB2 P (2,5 pieghe)

Tipo	Forza di presa (-600 mbar) [N]	Forza di strappo [N]	Volume [cm³]	Raggio pezzo min. (convesso) [mm]
SPB2 20 SI-40 P	4,91	8	2,5	25
SPB2 40 SI-55 P	14,90	40	22,0	75