

## Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Ø) 20 mm et 40 mm



### Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité




Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

### Applications


- Ventouse ronde à 2,5 soufflets pour les processus de palettisation et de dépalettisation dans le secteur de l'emballage
- Manipulation de matière d'emballage comme les cartons, les emballages rigides et les emballages souples
- Manipulation d'emballages pelliplaqués, de produits scellés sous film plastique, de sacs en plastique ou de plateaux
- Emploi dans les systèmes de préhension de surfaces et les « tapis d'aspiration » ; intégration de restrictions au flux optionnelle pour réduction des fuites se produisant à la pièce en cas d'occupation partielle

### Construction

- Ventouse ronde SPB2 P avec 2,5 soufflets (3) et lèvre d'étanchéité souple et flexible
- Avec intégration de restrictions au flux de 0,8 à 1,5 mm
- Montage sans outils par clipsage (2) sur un trou existant dans la machine (1)
- Intégration en option de tamis de filtrage (4) pour le pré-filtrage (épaisseur de filtre 120 µm)



Composition du système Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)



Ventouses à soufflets SPB2 P lors de la manipulation de cartons

### Points forts du produit

- Installation et démontage rapides sans outils grâce à la fonction "push in"
- Joint d'étanchéité polyvalent et optimisé pour les boîtes en carton, les matériaux d'emballage et autres surfaces instables.
- Aspiration à soufflet souple avec une grande capacité pour une faible force de rétraction, idéale pour les systèmes de préhension.
- Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.

## Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

Surface d'aspiration (Ø) 20 mm et 40 mm

### Code de désignation Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

SPB2	-	20	-	SI-40	-	P
1		2		3		4

#### 1 - Code de désignation

Code	Modèle
SPB2	2,5 soufflets

#### 2 - Surface d'aspiration

Code	Diamètre en mm
20...40	ø 20 à 40

#### 3 - Matière et dureté Shore

Code	Matière
SI-40	Silicone
SI-55	Silicone

#### 4 - Connexion

Code	Connexion
P	Montage rapide par clipsage

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres. Disponible en différents diamètres comme une pièce détachée ou avec résistance au flux intégrée.

Pièces de rechange disponible: restriction au flux

Accessoires disponibles: tamis de filtrage

### Données de commande Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

Type	Réf. article
SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

### Données de commande Accessoires Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

Type	Accessoires	Réf. article
SPB2 20	Disque de filtre FD 16 120	10.01.06.02565
SPB2 40	Disque de filtre FD 34 120	10.01.06.02572

### Données techniques Ventouses à soufflets SPB2 P (2,5 soufflets)

Type	Force d'aspiration (-600 mbar) [N]	Force de rupture [N]	Volume [cm <sup>3</sup> ]	Rayon min. de la pièce (convexe) [mm]
SPB2 20 SI-40 P	4,91	8	2,5	25
SPB2 40 SI-55 P	14,90	40	22,0	75