


## Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)


Рабочая зона (Ø) 20 мм и 40 мм



Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)



Конструкция системы Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)



Сильфонные присоски SPB2 P, используемые для перемещения картонных коробок

### Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

#### Применения

- Круглая сильфонная присоска с 2,5 гофра, используемая для процессов укладки на поддоны и снятия с поддонов в упаковочной отрасли
- Перемещение упаковочных материалов, таких как картонные коробки, жесткая и гибкая упаковка
- Перемещение blisterной упаковки, продукции в термоусадочной пленке, пластиковых пакетов или лотков
- Использование в области захватных систем и «вакуумных ковров»; дополнительно встраиваемое дросселирование для уменьшения утечек, возникающих при частичном заполнении

#### Конструкция

- Круглая сильфонная присоска с 2,5 гофра и мягкой и гибкой уплотнительной кромкой
- Встроенный ограничитель потока (2) диаметром от 0,8 до 1,5 мм
- Сборка без инструментов непосредственно в существующем отверстии (1) благодаря функции вставки (2)
- Дополнительное встраивание фильтра (4) в качестве предварительного фильтра (степень фильтрации 120 микрон)

#### Основные характеристики продукта

- Быстрый монтаж и демонтаж без использования инструментов благодаря функции вставки (Push-In)
- Гибкая кромка уплотнения оптимизирована для картона, упаковочного материала и прочих неустойчивых поверхностей
- Мягкий гофрированный сильфон с большим ходом при низком усилии стабилизации идеально подходит для использования в системах захвата
- Соответствующий требованиям FDA силикон SI допускает непосредственный контакт с продуктами питания

## Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)

Рабочая зона (Ø) 20 мм и 40 мм

### Код кодового обозначения Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)

<b>SPB2</b>	-	<b>20</b>	-	<b>SI-40</b>	-	<b>P</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>

#### 1 - Краткое обозначение

Код	Версия
SPB2	2,5 гофра

#### 2 - Всасывающая поверхность

Код	Диаметр в мм
20...40	ø 20 до 40

#### 3 - Материал и твердость по Шору

Код	Материал
SI-40	Силикон
SI-55	Силикон

#### 4 - Соединение

Код	Соединение
P	Функция вставки

Сильфонная присоска SPB2 P поставляется как готовый к подключению компонент. Доступна в различных диаметрах как одиночный компонент или со встроенным ограничителем потока.

Доступные запасные части: ограничитель потока

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр

### Данные для заказа Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)

Тип	№ детали.
SPB2 20 SI-40 P	10.01.06.03125
SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

### Данные для заказа Аксессуары Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)

Тип	Аксессуары	№ детали.
SPB2 20	Диск фильтра FD 16 120	10.01.06.02565
SPB2 40	Диск фильтра FD 34 120	10.01.06.02572

### Технические данные Сильфонные присоски SPB2 P (2,5 гофра)

Тип	Всасывающая сила (-600 мбар) [N]	Сила отрыва [N]	Объем [см³]	Радиус заготовки мин. (выпуклый) [mm]
SPB2 20 SI-40 P	4.91	8	2.5	25
SPB2 40 SI-55 P	14.90	40	22.0	75