


Alan Tutucu Sistemleri FM-SW


Tutma alanı (LxB) 38 x 22 mm'den 76 x 22 mm'ye kadar



Alan Tutucu Sistemleri FM-SW



Sistem tasarımı Alan Tutucu Sistemleri FM-SW



İçecek ambalajlarını taşıran alan tutucu sistemleri FM-SW

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Kutuların doldurulması gibi çok çeşitli ürünlerin işlenmesine yönelik paketleme işlemlerinde kullanım için
- Kompakt boyutları ve düşük ağırlığı sayesinde paketleme makinelerine (örn. kutu paketleyiciler) entegrasyon için idealdir
- Metal levhalar ve kaplama gibi bükme iş parçalarının taşınması için vakumlu vakumlama örümceklerinde kullanım için
- Harici vakum üretimi için bağlantılı FM tipi

Tasarım

- Harici vakum jeneratörü hortumu için bağlantıları (2) olan plastik ana gövde (1)
- Entegre akış kısıtlayıcılara sahip geçmeli vakum plakası (3)
- Sızdırmazlık elemanı (4): sızdırmazlık süngeri
- Opsiyonel vakum sensörü ve harici üfleme fonksiyonu

Ürün özellikleri

- Harici vakum jeneratörü, düşük işletme maliyetleriyle yüksek hacimli akışlar ve -0,8 bar'a kadar negatif basınç sağlar
- Tutucu, sızdırmazlık elemanı (vantuz veya sızdırmazlık süngeri) seçilerek uygulamaya en iyi şekilde uyarlanabilir
- Entegre akış dirençleri, vakum hücreleri dolu olmadığında sızıntı kayıplarını en aza indirir
- Düşük ağırlık ile yüksek sağlamlık için plastikten yapılmış taban gövdesi

Alan Tutucu Sistemleri FM-SW

Tutma alanı (LxB) 38 x 22 mm'den 76 x 22 mm'ye kadar

Sipariş verileri Alan Tutucu Sistemleri FM-SW

Tip	Parça no.
FM-SW 38x22 N10	10.01.10.00841
FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10	10.01.11.00851

Sipariş verileri Yedek parçalar Alan Tutucu Sistemleri FM-SW

Tip	Yedek parçalar	Parça no.
FM-SW 38x22 N10	Sızdırmazlık plakası Paletleyici	DI-PL SPZ 38x22 N10
FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10	Sızdırmazlık plakası	DI-PL 76x22 N10 FLGR

Teknik veriler Alan Tutucu Sistemleri FM-SW


Tip	Emme hücresi sayısı	60 vakumda tutma kuvveti [N]*	Ağırlık [kg]
FM-SW 38x22 N10	11	-	0.1
FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10	26	40	0.1

*Kavrayıcı doğal olarak stabil bir iş parçası ile tamamen yüklendiğinde

Alan Tutucu Sistemleri FM-SW

Tutma alanı (LxB) 38 x 22 mm'den 76 x 22 mm'ye kadar

Tasarım verileri Alan Tutucu Sistemleri FM-SW



FM-SW 76x22 N10

Alan Tutucu Sistemleri FM-SW

Tutma alanı (LxB) 38 x 22 mm'den 76 x 22 mm'ye kadar

Tasarım verileri Alan Tutucu Sistemleri FM-SW

Tip	B [mm]	d4 [mm]	dn [mm]*	G1		H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	X1 [mm]	X2 [mm]	Y1 [mm]
FM-SW 38x22 N10	22	-	8	-	-	23	44	38	24	-	-
FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10	22	-	8	-	-	24	45	76	24	48	-

*8/6 mm basınçlı hava hortumu gerektirir