

Защитные крышки PC

Диаметр (Ø) от 125 мм до 400 мм



Защитные крышки PC

Конструкция

- Прочный и устойчивый к разрывам материал, стойкий к внешним воздействиям окружающей среды
- Надеть вакуумные присоски / плиты и закрепить с помощью встроенной резинки
- Диаметры крышек рассчитаны на соответствующий диапазон диаметров присосок и плит

Код кодового обозначения Защитные крышки PC

PC	–	125
1		2

1 – Abbreviated designation

Code	Version
PC	PC

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Высококачественная защитная крышка для присосок во время хранения или постоя
- Защита от загрязнений (пыли или влаги) и старения (под воздействием озона или ультрафиолета) на открытых площадках
- Используется с вакуумными присосками и плитами, такими как SPU и SGF
- Используется с ручными устройствами подъема стекла внутри и снаружи помещений при хранении и транспортировке.

Основные характеристики продукта

- Высококачественный кожух защищает от загрязнения, старения и деформации кромки уплотнения во время хранения
- Быстрый и простой монтаж благодаря интегрированной резиновой ленте; возможность многократного использования
- Большой спектр вариантов диаметра, оптимизированных для плоских и сильфонных вакуумных захватов, а также вакуумных накладок

2 – Diameter

Code	Diameter in mm
125...400	Ø 125 to 400

Защитная крышка PC поставляется нужного диаметра.

Защитные крышки PC

Диаметр (Ø) от 125 мм до 400 мм

Данные для заказа Защитные крышки PC

Тип	№ детали.
PC 125	10.01.01.13086
PC 150	10.01.01.13087
PC 175	10.01.01.13088
PC 200	10.01.01.13089
PC 250	10.01.01.13090
PC 300	10.01.01.13091
PC 350	10.01.01.13092
PC 400	10.01.01.13093

Технические данные Защитные крышки PC


Тип*	Диапазон фиксации [мм]
PC 125	110,0 ... 135,0 мм
PC 150	135,0 ... 165,0 мм
PC 175	165,0 ... 190,0 мм
PC 200	190,0 ... 220,0 мм
PC 250	220,0 ... 275,0 мм
PC 300	275,0 ... 325,0 мм
PC 350	325,0 ... 375,0 мм
PC 400	375,0 ... 425,0 мм

*Защитные кожухи PC для неиспользуемых присосок и вакуумных накладок. Их запрещается использовать во время перемещения.

Защитные крышки PC

Диаметр (\varnothing) от 125 мм до 400 мм

📐 Конструктивные данные Защитные крышки PC



PC 125 - 400

Защитные крышки PC

Диаметр (Ø) от 125 мм до 400 мм

Конструктивные данные Защитные крышки PC

Тип	D [mm]	d2 [mm]
PC 125	125	65
PC 150	150	75
PC 175	175	90
PC 200	200	100
PC 250	250	125
PC 300	300	150
PC 350	350	175
PC 400	400	200