

Manometreler VAM-D

-1 bar ile 10 bar arası ölçüm aralığı



Manometreler VAM-D

Tasarım

- Sağlam polikarbonat gövde içinde pille çalışan dijital manometre
- Erkek dişli G1/8 veya dişi dişli M5 ile ölçüm ortamının (vakum ve basınç) bağlantısı"
- Anahtar paneli montajı için aksesuar olarak montaj braketi ve montaj çerçevesi mevcuttur
- Ekran üzerinde entegre pil göstergesi (değiştirilebilir pil)
- 3 ½ hane ve yedi segment gösteren LCD ekran

🔍 Tanımlama kodu Manometreler VAM-D

VAM-D	-	30x30	-	VP10	-	G1/8-AG	-	SET
1		2		3		4		5

1 - Kısa isim

Kod	Versiyon
VAM-D	VAM-D

2 - Boyutlar

Kod	Boyutlar mm cinsinden
30x30	30x30

3 - Ölçüm aralığı

Kod	Bar cinsinden ölçüm aralığı
VP10	-1 ila 10

4 - Bağ

Kod	Bağ
G1/8-AG	G1/8-AG (AG = erkek (M))

5 - Ürün yelpazesi takviyesi

Kod	Tip
SET	Sorun giderme kiti

Elektronik manometre VAM-D, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: montaj braketi, montaj çerçevesi

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Vakum (-1 ila 0 bar) ve basınç (0 ila 10 bar) ölçümü ve gösterimi için vakum ve basınç sistemlerinde kullanıma yönelik dijital göstergeli elektronik manometre
- Küçük tasarım sayesinde panellere montaj
- Minimum boyut ve düşük ağırlık sayesinde doğrudan sahadaki taşıma sistemlerine kurulum
- Mobil kullanım için ideal (pille çalışır)
- Vakum ve basınç sistemlerinde hızlı ve kolay sorun giderme (isteğe bağlı olarak set halinde mevcuttur)

Ürün özellikleri

- Net dijital göstergeli elektronik manometre
- Çok kompakt, hafif (sadece yaklaşık 40 g) ve pille çalıştığı için mobil kullanım için idealdir
- Vakum ve basınç değerlerini yakalar ve görüntüler

Manometreler VAM-D

-1 bar ile 10 bar arası ölçüm aralığı

Sipariş verileri Manometreler VAM-D

Tip*	Parça no.
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET	10.07.02.00057

*Set, VAM-D basınç göstergesi, uygun geçmeli bağlantı parçaları, tapalar ve ölçüm iğnesinden oluşur

Sipariş verileri Aksesuarlar Manometreler VAM-D

Tip	Parça no.
Montaj braketi	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Mounting frame	EINB-RAx33.8x35.4 VS


Teknik veriler Manometreler VAM-D

Tip	Ölçülen ortam	Ölçüm aralığı [bar]	Çalışma sıcaklığı [°C]	Maks. aşırı basınç güvenliği [bar]	Ölçülen değer göstergesi	Tekrarlanabilirlik	Ağırlık [g]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava	-1,0 ... 10,0 bar	0 ... 50 °C	3	3 basamaklı 7 segmentli LED	Tam ölçek değerinin \pm %1'i	40

Manometreler VAM-D

-1 bar ile 10 bar arası ölçüm aralığı

Tasarım verileri Manometreler VAM-D



VAM-D

Manometreler VAM-D

-1 bar ile 10 bar arası ölçüm aralığı

Tasarım verileri Manometreler VAM-D

Tip	B [mm]	G1	G2	G4	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	LG4 [mm]	SW1 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	30	G1/8"-M	M5-F	M3-F	22	37	30	6	9.3	4	12	20	20