

Манометр VAM-D

Диапазон измерения от -1 до 10 бар



Манометр VAM-D

Конструкция

- Цифровой манометр с питанием от батареи в прочном поликарбонатном корпусе
- Соединение измерительной среды (вакуум и давление) с наружной резьбой G1/8" или внутренней резьбой M5
- Монтажный кронштейн и монтажная рама поставляются в качестве аксессуара для монтажа на панели переключателей.
- Встроенный индикатор батареи на дисплее (сменная батарея)
- ЖК-дисплей, отображающий 3 ½ цифры и семь сегментов

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Электронный манометр с цифровым дисплеем для использования в системах вакуума и давления для записи и отображения вакуума (от -1 до 0 бар) и давления (0-10 бар)
- Установка в панели благодаря кубическому дизайну
- Установка в системы перемещения непосредственно на площадке благодаря минимальным размерам и небольшому весу
- Идеально для мобильного использования (питание от батареи)
- Быстрое и простое устранение неисправностей в вакуумных и напорных системах (опционально доступно в комплекте)

Основные характеристики продукта

- Электронный манометр с наглядным цифровым индикатором
- Идеальный вариант для мобильной эксплуатации благодаря чрезвычайной компактности, малой массе (ок. 40 г) и работе от батареи
- Регистрирует и отображает значения вакуума и давления

Код кодового обозначения Манометр VAM-D

VAM-D	–	30x30	–	VP10	–	G1/8-AG	–	SET
1		2		3		4		5

1 – Abbreviated designation

Code	Version
VAM-D	VAM-D

2 – Dimensions

Code	Dimensions in mm
30x30	30x30

3 – Measuring range

Code	Measuring range in bar
VP10	-1 to 10

4 – Connection

Code	Connection
G1/8-AG	G1/8-AG (AG = male (M))

5 – Product addition

Code	Type
SET	Set for troubleshooting

Электронный манометр VAM-D поставляется в виде готового к подключению изделия.

Манометр VAM-D

Диапазон измерения от -1 до 10 бар

Доступные аксессуары: монтажный кронштейн, монтажная рама

Данные для заказа Манометр VAM-D

Тип*	№ детали.
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET	10.07.02.00057

*Состав комплекта: манометр VAM-D, подходящие вставные резьбовые муфты, заглушки и измерительная игла

Данные для заказа Аксессуары Манометр VAM-D

Тип	№ детали.
Продукты сторонних производителей - ERP-US	BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Монтажная рама	EINB-RAx33.8x35.4 VS


Технические данные Манометр VAM-D

Тип	Измеряемая среда	Диапазон измерения [бар]	Температура эксплуатации [°C]	Максимальная безопасность при избыточном давлении [bar]	Отображение измеренных значений	Воспроизводимость	Вес [g]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла	-1,0 ... 10,0 bar	0 ... 50 °C	3	3-значный, 7-сегментный, светодиодный	± 1% от полной шкалы	40

Манометр VAM-D

Диапазон измерения от -1 до 10 бар

📐 Конструктивные данные Манометр VAM-D



VAM-D

Манометр VAM-D

Диапазон измерения от -1 до 10 бар

Конструктивные данные Манометр VAM-D

Тип	B [mm]	G1	G2		H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	LG1 [mm]	LG2 [mm]	LG4 [mm]	SW1 [mm]	X1 [mm]	Y1 [mm]
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	30	G1/8"-M	M5-F	M3-F	22	37	30	6	9.3	4	12	20	20