

Accesorios garras de agujas SNGi-AE



Accesorios garras de agujas SNGi-AE

Diseño

- Sistema de soporte HTS: perno con ranura Ø 19 mm o esfera Ø 28,5 mm
- Placa de fijación: 38 x 15 x 11,5 mm, rosca hembra G1/4"
- Cable de conexión y distribuidor de conexión con racor rápido M12 para conectar a IO-Link

Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

Aplicación

- Para integrar garras de agujas en el dispositivo de manipulación e interfaces eléctricas.

Productos destacados

- De aplicación universal, ya que la conexión al Tooling es posible en diferentes lados de la garra
- Adaptación rápida y fiable a una amplia gama de piezas de trabajo gracias a las excelentes opciones de conexión
- Conexión rápida y sencilla a través de IO-Link mediante cables de conexión y distribuidores de conexión estandarizados