

## Accesorios garras de agujas SNG-AP



Accesorios garras de agujas SNG-AP

### Diseño

- Sistema de soporte HTS: perno con ranura  $\varnothing$  19 mm o esfera  $\varnothing$  28,5 mm
- Placa de fijación: 38 x 15 x 11,5 mm, rosca hembra G1/4"
- Set de sensores para las dos posiciones finales con racor rápido M12
- Racor instantáneo en diseño acodado orientable para un diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm

### Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

#### Aplicación

- Para integrar garras de agujas en el dispositivo de manipulación y alimentación de medios.

### Productos destacados

- De aplicación universal, ya que la conexión al Tooling es posible en diferentes lados de la garra
- Adaptación rápida y fiable a una gran variedad de piezas gracias a las opciones de conexión estandarizadas
- El sensor transmite la información de estado (agujas extendidas o retraídas) al sistema de control