

## Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

### Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

#### Applications

- Pour le raccordement de préhenseurs à aiguilles au dispositif de préhension et à l'alimentation des fluides



Accessoires préhenseurs à aiguilles SNG-AP

#### Construction

- Système de support HTS : boulon avec rainure  $\varnothing$  19 mm ou bille  $\varnothing$  28,5 mm
- Plaque de fixation : 38 x 15 x 11,5 mm, filetage intérieur G1/4"
- Kit de capteurs pour les deux positions finales avec connexion par fiche M12
- Raccord fileté rapide en version coudée basculante pour un diamètre extérieur de tuyau de 6 mm

#### Points forts du produit

- Application universelle, car la connexion de l'outillage est possible sur différents côtés du préhenseur
- Adaptation rapide et fiable à une grande variété de pièces grâce à des options de connexion standardisées
- Un capteur adaptable transmet des informations sur le statut (aiguilles sorties ou rentrées) au système de contrôle