



## Присоски для поточных захватов SCG

Рабочая зона (Ø) от 20 до 50 мм



Присоски для поточных захватов SCG



Конструкция системы Присоски для поточных захватов SCG

### Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

#### Применения


- Перемещение композитного текстильного материала
- Перемещение нежестких и неустойчивых компонентов
- Перемещение очень тонкой, деликатной полимерной пленки и стекла
- Перемещение чистых и собранных печатных плат
- Перемещение сухих продуктов питания

#### Конструкция

- Всасывающий патрубок из алюминия (FDA-совместимый)
- Присоска (рабочая зона ? от 20 мм до 50 мм) из SI-MD или SI-HD (соответствует FDA) или NBR-ESD (электростатический)
- Большой диаметр вала для высоких скоростей потока

## Присоски для поточных захватов SCG

Рабочая зона (Ø) от 20 до 50 мм



Поточный захват SCG для перемещения хлебулочных изделий

### Основные характеристики продукта

- Контактные элементы на выбор либо пригодны для использования с продуктами питания (POM, SI-MD и SI-HD), либо для контролируемого отвода электрических зарядов (NBR-ESD)
- Очень высокий объемный поток всасывания обеспечивает уверенный захват даже пористых, сильно структурированных заготовок
- Мягкая, гибкая рабочая кромка для лучшего демпфирования и уплотнения на структурированных поверхностях, например, кексов
- Всасывающая поверхность из POM предотвращает всасывание и повреждение заготовки
- Для упрощения очистки захват можно демонтировать без использования инструментов

### Код кодировочного обозначения Присоски для поточных захватов SCG

<b>SAUG-SCG</b>	-	<b>20</b>	-	<b>SI-MD-55</b>	-	<b>602</b>	-	<b>B</b>
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>

#### 1 - Краткое обозначение

Код	Тип
SAUG-SCG	SAUG-SCG
SAUG-FL SCG	SAUG-FL SCG

#### 2 - Зона вакуумирования

Код	Диаметр в мм
20...50	Ø 20 до 50

#### 3 - Материал

Код	Материал
POM	Полиоксиметилен
NBR-ESD-55	Нитриловый каучук
SI-MD-55	Силикон
SI-HD	Силикон

#### 4 - Стандарт

Код	Стандарт
602	DIN EN 602

#### 5 - Конструкция

Код	Тип
B	Сильфонная присоска

Поточный захват SCG для сухих продуктов питания поставляется как отдельный компонент (без присоски). Чтобы получить захват в комплекте, необходимо выполнить следующие шаги по заказу:

- Поточный захват (шаг 1) доступен для осевого или бокового монтажа
- Присоска (шаг 2)

Доступные аксессуары: вкручиваемый фитинг (прямоугольный)

## Присоски для поточных захватов SCG

Рабочая зона (Ø) от 20 до 50 мм

### Данные для заказа Присоски для поточных захватов SCG

Тип		№ детали.
Вакуумная плита	SAUG-FL SCG 40 POM	10.01.30.00030
Вакуумная плита	SAUG-FL SCG 60 POM	10.01.30.00031

Тип		№ детали.
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01083
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01084
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01085
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B	10.01.30.01086
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01079
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01080
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01081
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B	10.01.30.01082
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01099
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01100
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01101
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B	10.01.30.01102

Тип		№ детали.
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 50 SI-HD-65	10.01.30.00593
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 30 SI-HD-65	10.01.30.00655
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 40 SI-HD-65	10.01.30.00660
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 20 SI-HD-65	10.01.30.00661
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 20 SI-55	10.01.30.00665
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 30 SI-55	10.01.30.00666
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 40 SI-55	10.01.30.00667
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 50 SI-55	10.01.30.00668
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 20 NBR-CO-55	10.01.30.00716
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 30 NBR-CO-55	10.01.30.00717
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 40 NBR-CO-55	10.01.30.00718
Плоская присоска (круглая)	SAUG-SCG 50 NBR-CO-55	10.01.30.00719