

Adapter-Plates ISAP-R


Dimensione Adapter-Plates (l x l) 175 x 175 mm



Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni


- Sistema di bloccaggio con il vuoto per centri di lavorazione CNC con piano grigliato
- Gli Adapter-Plates vengono utilizzati direttamente sulla griglia del piano di lavoro della macchina e possono essere utilizzati in modalità mista con blocchi di aspirazione standard
- Montaggio flessibile di Adapter-Plates con fino a quattro basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP
- Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
- Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze di lavoro diverse
- Adatto per le più comuni geometrie di griglie (larghezza scanalatura da 5 mm a 7 mm, profondità scanalatura da 5 mm a 7 mm)



Adapter-Plates ISAP-R

Design


- Piastra base dell'Adapter-Plate (1)
- Bordo di tenuta (2) per la tenuta stagna del vuoto nella griglia
- Mono-Base (4) per il posizionamento sopra l'apertura a vuoto della Adapter-Plate e ventosa (6) per il fissaggio del pezzo sono disponibili come accessori
- Anello distanziatore (5) per regolare l'altezza all'altezza di lavorazione della macchina
- Magnete di chiusura (3)



Design del sistema Adapter-Plates ISAP-R

Adapter-Plates ISAP-R

Dimensione Adapter-Plates (l x l) 175 x 175 mm



Adapter-Plates ISAP-R con Mono-Base e ventose per il fissaggio di pezzi di legno curvi

Prodotti punti di forza del prodotto

- Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose possono essere combinate in modo flessibile
- Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio
- Funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard per una flessibilità ancora maggiore e tempi di equipaggiamento brevi
- Accessori e parti di ricambio possono essere sostituiti in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi

🔑 Codice modello Adapter-Plates ISAP-R

ISAP-R	-	175x175x7	-	30/50
1		2		3

1 - Denominazione in breve

Codice	Tipo
ISAP-R	Innospann-Adapter-Plate, sistemi piano grigliato

2 - Dimensioni

Codice	l x l x A in mm
175x175x7	175x175x7

3 - Misura griglia

Codice	Misura griglia in mm
30/50	30x30 e 50x50

L'Adapter-Plate ISAP-R viene consegnata assemblata. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di base in acciaio
- Magnete di chiusura per la chiusura delle aperture per il vuoto

Parti di ricambio disponibili: magnete di chiusura

Accessori disponibili: Mono-Base, ventosa

🔑 Dati di ordinazione Adapter-Plates ISAP-R

Tipo	N. articolo
ISAP-R 175x175x7 30/50	10.01.15.00184

🔑+ Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Adapter-Plates ISAP-R




Tipo	N. articolo
Magnete di chiusura	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847

Adapter-Plates ISAP-R

Dimensione Adapter-Plates (l x l) 175 x 175 mm

Dati di ordinazione Accessori Adapter-Plates ISAP-R

Tipo		N. articolo
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188 

Tipo		N. articolo
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003 
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004 
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005 


Dati tecnici Adapter-Plates ISAP-R

Tipo	Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm]
ISAP-R 175x175x7 30/50	5/7

Adapter-Plates ISAP-R

Dimensione Adapter-Plates (l x l) 175 x 175 mm

Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-R



ISAP-R

Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-R

Tipo	B [mm]	H [mm]	L [mm]
ISAP-R 175x175x7 30/50	175	7	175