

Адаптерные накладки ISAP-R


Стандартные размеры (L x W) 175 x 175 мм



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения


- Вакуумная зажимная система для обрабатывающих центров с ЧПУ с матричным столом
- Адаптерные накладки вставляются непосредственно в матрицу на столе станка и подходят для смешанного использования со стандартными блочными присосками
- Адаптерные накладки могут оснащаться четырьмя дополнительными Mono-Base ISMB и присосками ISCUF
- Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок с небольшой поверхностью всасывания и тонким литьем
- Общая высота может регулироваться промежуточными кольцами
- Для всех стандартных столов (ширина паза 5 и 7 мм, глубина паза от 5 до 7 мм)



Адаптерные накладки ISAP-R

Конструкция


- Адаптерная плита (1) опорная плита
- Уплотнительная рамка (2) для герметизации вакуума в матрице
- Mono-Base (4) для размещения над вакуумных отверстий адаптерной накладки и присоска (6) для фиксации заготовки доступны как аксессуары
- Промежуточное кольцо (5) для регулировки высоты в соответствии с высотой обработки станка
- Уплотнительный магнит (3)



Конструкция системы Адаптерные накладки ISAP-R

Адаптерные накладки ISAP-R

Стандартные размеры (L x W) 175 x 175 мм



Адаптерные плиты ISAP-R с Mono-Base и присосками для зажима изогнутых заготовок

Основные характеристики продукта

- Идеальный вариант для узких и искривленных заготовок, так как накладки и захваты можно свободно комбинировать друг с другом
- Произвольно позиционируемые захваты и основания Mono позволяют реализовать практически любую схему крепления
- Возможна эксплуатация со стандартными блочными захватами для увеличения вариативности и сокращения времени наладки
- Возможность быстрой, простой и недорогой замены аксессуаров и запасных частей без инструмента

Код кодового обозначения Адаптерные накладки ISAP-R

ISAP-R	-	175x175x7	-	30/50
1		2		3

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
ISAP-R	Адаптерная плита Innospann, система для матричных столов

2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
175x175x7	175x175x7

3 - Размеры сетки

Код	Размер сетки, мм
30/50	30x30 и 50x50

Адаптерная плита ISAP-R поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Стальная опорная плита
- Уплотнительные магниты для закрытия отверстий подвода вакуума

Доступные запасные части: Уплотнительные магниты

Доступные аксессуары: Mono-Base, Присоска

Данные для заказа Адаптерные накладки ISAP-R

Тип	№ детали.
ISAP-R 175x175x7 30/50	10.01.15.00184

Данные для заказа Запасные части Адаптерные накладки ISAP-R




Тип	№ детали.
Уплотнительный магнит (4)	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847

Адаптерные накладки ISAP-R

Стандартные размеры (L x W) 175 x 175 мм

Данные для заказа Аксессуары Адаптерные накладки ISAP-R

Тип		№ детали.
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188 

Тип		№ детали.
Присоска	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003 
Присоска	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004 
Присоска	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005 


Технические данные Адаптерные накладки ISAP-R

Тип	Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]
ISAP-R 175x175x7 30/50	5/7

Адаптерные накладки ISAP-R

Стандартные размеры (L x W) 175 x 175 мм

Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-R



ISAP-R

Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-R

Тип	B [mm]	H [mm]	L [mm]
ISAP-R 175x175x7 30/50	175	7	175