


## Механические зажимы VCMC-G

Диапазон фиксации от 10 до 100 мм



Механические зажимы VCMC-G



Конструкция системы Механические зажимы VCMC-G



Механические зажимы VCMC-G для зажима нескольких деревянных планок

### Пригодность для применений индустриальной направленности

- Механическая зажимная система для обрабатывающих центров с ЧПУ с системой для гладких столов
- Механические зажимы приводятся в действие вакуумом, поэтому станку не требуется дополнительная среда для зажима
- Одна вакуумная линия (контур 1) снабжает нижнюю вакуумную накладку для крепления зажима к столу станка, в то время как вторая линия (контур 2) тянет поршень и зажимный диск вниз, чтобы зафиксировать заготовку
- Особенно хорошо подходят для узких и изогнутых заготовок, таких как детали рам и оконные профили

### Конструкция

- Эксцентриковый зажимный диск (1) тянется вниз рабочим вакуумом вниз посредством поршня в зажиме
- Фрикционный материал (2) для оптимальной амортизации поперечных сил
- Главный корпус (3) из алюминия
- Вкручиваемый штуцер (4) для подачи вакуума
- Интерфейс к гладкому столу (5) с уплотнительной рамкой

### Характеристики изделия

- Расположенные вне центра зажимные диски для оптимального использования площади зажима
- Надежное удержание даже узких заготовок благодаря усилию зажима до 700 Н
- Не требуется дополнительная генерация вакуума, поскольку возможна работа от вакуума обрабатывающего центра с ЧПУ
- Устойчивость к высоким поперечным усилиям благодаря специальным фрикционным материалам

## Механические зажимы VCMC-G

Диапазон фиксации от 10 до 100 мм

### Сокращенное обозначение Механические зажимы VCMC-G

VCMC-G	–	154x128x100	–	10-100
1		2		3

#### 1 – Abbreviated designation

Code	Type
VCMC-G	Mechanical clamp, flat table system

#### 2 – Dimensions

Code	LxWxH in mm
154x128x100	154x128x100

#### 3 – Clamping range

Code	Clamping range in mm
10-100	10-100

Механический зажим VCMC-G поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Зажимная пластина
- Главный корпус из алюминия

Доступные запасные части: Зажимный диск

### Данные для Заказа Механические зажимы VCMC-G

Тип	Артикул
VCMC-G 154x128x100 10-100	10.01.12.01997

### Данные для Заказа Запасные части Механические зажимы VCMC-G

Тип	Запасные части	SPAN-TELL 110x14 EX VCMC	SPAN-TELL 110x25.5 EX VCMC	SPAN-TELL 110x40.5 EX VCMC
VCMC-G 154x128x100 10-100	Зажимный диск	10.01.12.01980	10.01.12.01930	10.01.12.01936


### Технические характеристики Механические зажимы VCMC-G

Тип	Конструкция типа шланга
VCMC-G 154x128x100 10-100	Шланг D = 8 d = 6

## Механические зажимы VCMC-G

Диапазон фиксации от 10 до 100 мм

### 📐 Конструктивные Данные Механические зажимы VCMC-G



VCMC-G

## Механические зажимы VCMC-G

Диапазон фиксации от 10 до 100 мм

### Конструктивные Данные Механические зажимы VCMC-G

Тип	B [mm]	B1 [mm]	d [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Z (Ход) [mm]
VCMC-G 154x128x100 10-100	128	130	8	110	100	180	154	130	40