


Адаптерные накладки AP-R


Стандартные размеры 130 x 130 мм и 160 x 160 мм



Адаптерные накладки AP-R



Конструкция системы Адаптерные накладки AP-R



Адаптерные плиты AP-R с блоком всасывания VCBL-B при зажиме древесностружечных плит

Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Специально разработанная адаптерная плита для использования блочных присосок VCBL-B на матричных столах
- Адаптерная плита размещается непосредственно на решетке раскройного стола
- Блочные присоски VCBL-B могут размещаться в креплении присоски на адаптерной плите в любом положении с шагом 15° для выравнивания зоны вакуумирования по желанию
- Блочные присоски доступны в трех разных высотах (29, 48 и 74 мм) и с четырьмя рабочими зонами в качестве аксессуара.

Конструкция

- Уплотнительное кольцо (1) для уплотнения на нижней поверхности присоски
- Прочный главный корпус из алюминия (2)
- Уплотнительная рамка (3) доступна для различных матриц столов
- Крепление адаптерной накладки подходит под блочные присоски VCBL-B (4), которые доступны в качестве аксессуаров

Основные характеристики продукта

- Модульный принцип конструкции из адаптерной накладки и вакуумных захватов обеспечивает максимальную гибкость при позиционировании захватов
- Захваты различной высоты предлагают несколько вариантов рабочей высоты и в зависимости от обрабатываемого центра также возможность обработки по 5 осям
- Благодаря нажимному клапану неиспользуемые блочные вакуумные захваты VCBL-B можно оставить на столе машины

Адаптерные накладки AP-R

Стандартные размеры 130 x 130 мм и 160 x 160 мм

Код кодового обозначения Адаптерные накладки AP-R

AP-R	-	130x130x16	-	30/40
1		2		3

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
AP-R	Адаптерная плита для систем для матричных столов

2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
130x130x16...	От 130x130x16 до 160x160x16
160x160x16	160x160x16

3 - Размеры сетки

Код	Размер сетки, мм
30/40	От 30x30 до 40x40
50x50	50x50

Адаптерная плита AP-R поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Главный корпус из алюминия
- Нижняя уплотнительная рамка

Доступные запасные части: Уплотнительная рамка

Доступные аксессуары: Блочные присоски

Данные для заказа Адаптерные накладки AP-R

Тип	№ детали.
AP-R-130x130x16-30/40	10.01.15.00279
AP-R-160x160x16-50x50	10.01.15.00296

Данные для заказа Запасные части Адаптерные накладки AP-R

Тип	Запасные части	№ детали.
AP-R-130x130x16-30/40	Уплотнительная рамка	ISDR 120x120x13.5 R 30/40 10.01.15.00353
AP-R-160x160x16-50x50	Уплотнительная рамка	ISDR 150x150x13.5 R 30/50 10.01.15.00352

Данные для заказа Аксессуары Адаптерные накладки AP-R

Тип	№ детали.
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x29 TV 10.01.12.03165
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x29 TV 10.01.12.03166
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x29 TV 10.01.12.03167
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x29 TV 10.01.12.03168
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x48 TV 10.01.12.03169
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x48 TV 10.01.12.03170
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x48 TV 10.01.12.03171
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x48 TV 10.01.12.03172
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x74 TV 10.01.12.03173
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x74 TV 10.01.12.03174
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x74 TV 10.01.12.03175
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x74 TV 10.01.12.03176


Технические данные Адаптерные накладки AP-R

Тип	Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]
AP-R-130x130x16-30/40	5/7
AP-R-160x160x16-50x50	5/7

Адаптерные накладки AP-R

Стандартные размеры 130 x 130 мм и 160 x 160 мм

📐 Конструктивные данные Адаптерные накладки AP-R



AP-R

Адаптерные накладки AP-R

Стандартные размеры 130 x 130 мм и 160 x 160 мм

Конструктивные данные Адаптерные накладки AP-R

Тип	B [mm]	H [mm]	L [mm]
AP-R-130x130x16-30/40	130	16	130
AP-R-160x160x16-50x50	160	16	160