

## Supports pour ventouses HT-SG

Raccord à ventouse pour les filetages G, NPT, M et les adaptateurs rectangulaires



### Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

#### Applications


- Support pour le montage de ventouses à vide sur des traverses d'outillage
- Pour ventouses à vide avec raccords pour filetages G, NPT, M et adaptateur rectangulaire



Supports pour ventouses HT-SG

#### Construction

- Exécution HT-SG (forme étroite)
- Raccordement pour traverses d'outillage : bille (A3 :  $\varnothing$  28,5 mm; A5 :  $\varnothing$  32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 :  $\varnothing$  19 mm) (1)
- Raccord pour ventouse à vide (2), raccord de vide (3)



Composition du système Supports pour ventouses HT-SG



Support pour ventouses HT-SG en combinaison avec une ventouses cloche SAX, pour la manipulation des pièces en tôle

#### Points forts du produit

- Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide
- Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.
- Utilisation polyvalente des ventouses à vide avec différents filetages G, NPT, M et adaptateurs rectangulaires (système de changement rapide)
- Configuration spécifique à chaque client, par exemple avec des capteurs de vide et des ventouses.

## Supports pour ventouses HT-SG

Raccord à ventouse pour les filetages G, NPT, M et les adaptateurs rectangulaires

### Code de désignation Supports pour ventouses HT-SG

<b>HT-SG</b>	-	<b>A2</b>	-	<b>46</b>	-	<b>RA</b>
1		2		3		4

#### 1 – Désignation

Code	Type
HT-SG	Support pour ventouses

#### 2 – Raccordement de l'outillage

Code	Raccordement en mm
A2	ø 19, tourillon
A3	ø 28,5, bille
A5	ø 32, bille

#### 3 – Largeur

Code	Largeur en mm
22	22
46	46

#### 4 – Connexion de ventouse

Code	Connexion
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = mâle (M))
G3/8-AG	G3/8-AG
NPT1/4-AG	NPT1/4-AG
NPT3/8-AG	NPT3/8-AG
RA	Adaptateur rectangulaire

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

### Données de commande Supports pour ventouses HT-SG

Type	Réf. article
HT-SG A2 22 G1/4-AG	10.07.06.00445
HT-SG A2 22 G3/8-AG	10.07.06.00450
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00448
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00453
HT-SG A3 22 G1/4-AG	10.07.06.00342
HT-SG A3 22 G3/8-AG	10.07.06.00344
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00446
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00451
HT-SG A5 22 G1/4-AG	10.07.06.00444
HT-SG A5 22 G3/8-AG	10.07.06.00449
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00447
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00452
HT-SG 46 RA	10.07.06.00336


### Données techniques Supports pour ventouses HT-SG

Type	Poids propre [g]
HT-SG A2 22 G1/4-AG	62
HT-SG A2 22 G3/8-AG	70
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG	54
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG	59
HT-SG A3 22 G1/4-AG	76
HT-SG A3 22 G3/8-AG	84
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG	70
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG	73
HT-SG A5 22 G1/4-AG	88
HT-SG A5 22 G3/8-AG	98
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG	81
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG	84
HT-SG 46 RA	66


## Supports pour ventouses HT-SG

Raccord à ventouse pour les filetages G, NPT, M et les adaptateurs rectangulaires

### Données de construction Supports pour ventouses HT-SG



HT-SG AG



HT-SG RA

## Supports pour ventouses HT-SG

Raccord à ventouse pour les filetages G, NPT, M et les adaptateurs rectangulaires

### Données de construction Supports pour ventouses HT-SG

Type	B [mm]	B1 [mm]	B3 [mm]	D [mm]	G1	G2	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]
HT-SG A2 22 G1/4- AG	22	-	-	19	G1/4"-F	G1/4"-M	25	59	-	40	73	61	22	17
HT-SG A2 22 G3/8- AG	22	-	-	19	G1/4"-F	G3/8"-M	25	59	-	40	73	61	22	22
HT-SG A2 22 NPT1/4- AG	22	-	-	19	G1/4"-F	NPT1/4-M	25	52	-	40	73	61	15	-
HT-SG A2 22 NPT3/8- AG	22	-	-	19	G1/4"-F	NPT3/8-M	25	52	-	40	73	61	15	-
HT-SG A3 22 G1/4- AG	22	-	-	29	G1/4"-F	G1/4"-M	25	64	-	46	80	67	22	17
HT-SG A3 22 G3/8- AG	22	-	-	29	G1/4"-F	G3/8"-M	25	64	-	46	80	67	22	22
HT-SG A3 22 NPT3/8- AG	22	-	-	29	G1/4"-F	NPT3/8-M	25	57	-	46	80	67	15	-
HT-SG A3 22 NPT1/4- AG	22	-	-	29	G1/4"-F	NPT1/4-M	25	57	-	46	80	67	15	-
HT-SG A5 22 G1/4- AG	22	-	-	32	G1/4"-F	G1/4"-M	25	66	-	46	82	67	22	17
HT-SG A5 22 G3/8- AG	22	-	-	32	G1/4"-F	G3/8"-M	25	66	-	46	82	67	22	22
HT-SG A5 22 NPT1/4- AG	22	-	-	32	G1/4"-F	NPT1/4-M	25	59	-	46	82	67	15	-
HT-SG A5 22 NPT3/8- AG	22	-	-	32	G1/4"-F	NPT3/8-M	25	59	-	46	82	67	15	-
HT-SG 46 RA	46	50	32	-	G1/4"-F	-	13	21	5	25	47	-	-	-