

Система держателя для оснастки НТ-SG

Подсоединение всасывающего патрубка для резьбовых соединений G-, NPT-, M- и прямоугольных адаптеров



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения


- Держатели для крепления вакуумных присосок на инструментальных балках
- Для вакуумных присосок с соединениями под резьбу G, NPT и M и прямоугольные переходники



Система держателя для оснастки НТ-SG

Конструкция

- Вариант НТ-SG (тонкий дизайн)
- Соединение для инструментальных балок: Шар (A3: Ø 28,5 мм; A5: Ø 32 мм) или цилиндр типа "сердцевина яблока" (A2: Ø 19 мм) (1)
- Соединение для вакуумных присосок (2), вакуумное соединение (3)



Конструкция системы Система держателя для оснастки НТ-SG



Держатели для вакуумных захватов НТ-SG в сочетании с колокольными вакуумными захватами SAX при обращении с деталями из листового

Основные характеристики продукта

- Гибкое применение на инструментальных крейцкопфах, быстрая замена и короткое время настройки
- Благодаря легкой алюминиевой конструкции, пригодной для динамических процессов, и высокой производительности
- Универсальное применение для вакуумных присосок с различными резьбами G, NPT, M и прямоугольными адаптерами (система быстрой смены)
- Конфигурация в соответствии с требованиями заказчика, например, с вакуумными датчиками и вакуумными присосками

Система держателя для оснастки HT-SG

Подсоединение всасывающего патрубка для резьбовых соединений G-, NPT-, M- и прямоугольных адаптеров

Код кодового обозначения Система держателя для оснастки HT-SG

HT-SG	-	A2	-	46	-	RA
1		2		3		4

1 - Наименование

Код	тип
HT-SG	Держатель для присосок

2 - Тип соединения

Код	Форма и размер в мм
A2	ø 19, Коническое
A3	ø 28.5, Сферическое
A5	ø 32, Сферическое

3 - Типоразмер

Код	Ширина в мм
22	22
46	46

4 - Присоединение присоски

Код	Тип резьбы
G1/4-AG	G1/4-AG (AG = наружная (M))
G3/8-AG	G3/8-AG
NPT1/4-AG	NPT1/4-AG
NPT3/8-AG	NPT3/8-AG
RA	Прямоугольный адаптер

Держатели для присосок HT-SG поставляются в виде готового к подключению изделия.

Данные для заказа Система держателя для оснастки HT-SG

Тип	№ детали.
HT-SG A2 22 G1/4-AG	10.07.06.00445
HT-SG A2 22 G3/8-AG	10.07.06.00450
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00448
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00453
HT-SG A3 22 G1/4-AG	10.07.06.00342
HT-SG A3 22 G3/8-AG	10.07.06.00344
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00446
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00451
HT-SG A5 22 G1/4-AG	10.07.06.00444
HT-SG A5 22 G3/8-AG	10.07.06.00449
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG	10.07.06.00447
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG	10.07.06.00452
HT-SG 46 RA	10.07.06.00336


Технические данные Система держателя для оснастки HT-SG

Тип	Вес [g]
HT-SG A2 22 G1/4-AG	62
HT-SG A2 22 G3/8-AG	70
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG	54
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG	59
HT-SG A3 22 G1/4-AG	76
HT-SG A3 22 G3/8-AG	84
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG	70
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG	73
HT-SG A5 22 G1/4-AG	88
HT-SG A5 22 G3/8-AG	98
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG	81
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG	84
HT-SG 46 RA	66


Система держателя для оснастки HT-SG

Подсоединение всасывающего патрубка для резьбовых соединений G-, NPT-, M- и прямоугольных адаптеров

📐 Конструктивные данные Система держателя для оснастки HT-SG



HT-SG AG



HT-SG RA

Система держателя для оснастки HT-SG

Подсоединение всасывающего патрубка для резьбовых соединений G-, NPT-, M- и прямоугольных адаптеров

Конструктивные данные Система держателя для оснастки HT-SG

Тип	B [mm]	B1 [mm]	B3 [mm]	D [mm]	G1	G2	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	LG2 [mm]	SW1 [mm]
HT-SG A2 22 G1/4-AG	22	-	-	19	G1/4"-F	G1/4"-M	25	59	-	40	73	61	22	17
HT-SG A2 22 G3/8-AG	22	-	-	19	G1/4"-F	G3/8"-M	25	59	-	40	73	61	22	22
HT-SG A2 22 NPT1/4-AG	22	-	-	19	G1/4"-F	NPT1/4-M	25	52	-	40	73	61	15	-
HT-SG A2 22 NPT3/8-AG	22	-	-	19	G1/4"-F	NPT3/8-M	25	52	-	40	73	61	15	-
HT-SG A3 22 G1/4-AG	22	-	-	29	G1/4"-F	G1/4"-M	25	64	-	46	80	67	22	17
HT-SG A3 22 G3/8-AG	22	-	-	29	G1/4"-F	G3/8"-M	25	64	-	46	80	67	22	22
HT-SG A3 22 NPT3/8-AG	22	-	-	29	G1/4"-F	NPT3/8-M	25	57	-	46	80	67	15	-
HT-SG A3 22 NPT1/4-AG	22	-	-	29	G1/4"-F	NPT1/4-M	25	57	-	46	80	67	15	-
HT-SG A5 22 G1/4-AG	22	-	-	32	G1/4"-F	G1/4"-M	25	66	-	46	82	67	22	17
HT-SG A5 22 G3/8-AG	22	-	-	32	G1/4"-F	G3/8"-M	25	66	-	46	82	67	22	22
HT-SG A5 22 NPT1/4-AG	22	-	-	32	G1/4"-F	NPT1/4-M	25	59	-	46	82	67	15	-
HT-SG A5 22 NPT3/8-AG	22	-	-	32	G1/4"-F	NPT3/8-M	25	59	-	46	82	67	15	-
HT-SG 46 RA	46	50	32	-	G1/4"-F	-	13	21	5	25	47	-	-	-