

Адаптерные накладки ISAP-K1


Стандартные размеры 300 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм



Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения


- Бесшланговая вакуумная зажимная система для обрабатывающих центров с ЧПУ с консольным столом (одноконтурная система)
- Адаптерные накладки расположены непосредственно над источником подачи вакуума на консолях
- Гибкая загрузка адаптерных плит с применением до шести дополнительных монобаз ISMB и присосок IScup
- Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок с небольшой поверхностью всасывания и тонким литьем
- Модульная концепция с подключаемыми промежуточными кольцами обеспечивает различную рабочую высоту,
- Безопасный и точный зажим с максимальной силой удержания



Адаптерные накладки ISAP-K1

Конструкция


- Адаптерная плита (1) опорная плита
- Механический зажимной механизм (2) для предварительного крепления адаптерной накладки к консоли
- Моно-Base (3) для размещения над вакуумными отверстиями адаптерной накладки и присоска (6) для фиксации заготовки, доступны как аксессуары
- Промежуточное кольцо (5) для регулировки высоты в соответствии с высотой обработки станка
- Уплотнительный магнит (4)



Конструкция системы Адаптерные накладки ISAP-K1

Адаптерные накладки ISAP-K1

Стандартные размеры 300 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм



Адаптерные плиты ISAP-K1 с Mono-Base и присосками для зажима изогнутых деревянных деталей

Основные характеристики продукта

- Идеальный вариант для узких и искривленных заготовок, так как накладки и захваты можно свободно комбинировать друг с другом
- Произвольно позиционируемые захваты и основания Mono позволяют реализовать практически любую схему крепления
- Возможна эксплуатация со стандартными блочными захватами для увеличения вариальности и сокращения времени наладки
- Возможность быстрой, простой и недорогой замены аксессуаров и запасных частей без инструмента

Код кодового обозначения Адаптерные накладки ISAP-K1

ISAP-K1	-	300x200x8
1		2

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
ISAP-K1	Адаптерная плита Innospann, 1-контурная система консолей

2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
300x200x8	300x200x8

Адаптерная плита ISAP-K1 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Стальная опорная плита
- Уплотнительные магниты для закрытия отверстий подвода вакуума
- Рычаг для механической фиксации на консоли

Доступные запасные части: Уплотнительные магниты

Доступные аксессуары: Mono-Base, проставочное кольцо, присоски

Данные для заказа Адаптерные накладки ISAP-K1

Тип	№ детали.
ISAP-K1 300x200x8	10.01.14.00025

Данные для заказа Запасные части Адаптерные накладки ISAP-K1

Тип	№ детали.
Уплотнительный магнит (4)	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847







Адаптерные накладки ISAP-K1

Стандартные размеры 300 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

Данные для заказа Аксессуары Адаптерные накладки ISAP-K1

Тип		№ детали.
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188 


Тип		№ детали.
Промежуточное кольцо, Innospann	ISZR-V 80x18	10.01.15.00213
Spacer ring, Innospann	ISZR-V 80x93	10.01.15.01081

Тип		№ детали.
Присоска	ISCUP Cup 1 80x80x16	10.01.15.00209 
Присоска	ISCUP Cup 2 80x40x16	10.01.15.00210 
Присоска	ISCUP Cup 3 80x28x16	10.01.15.00211 
Присоска	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003 
Присоска	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004 
Присоска	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005 

Адаптерные накладки ISAP-K1

Стандартные размеры 300 x 200 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-K1



ISAP-K1

Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-K1

Тип	B [mm]	H [mm]	L [mm]
ISAP-K1 300x200x8	200	8	300