


Adapter-Plates ISAP-B

Dimensione standard 195 x 195 mm, dimensioni maglia 75 mm



Adapter-Plates ISAP-B



Design del sistema Adapter-Plates ISAP-B



Adapter-Plates ISAP-B con Mono-Base e ventose per il fissaggio di componenti di legno

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo flessibile di Schmalz per piani di lavoro di Biesse con alloggiamento ventosa idoneo
- L'Adapter-Plates viene posizionata direttamente nell'alloggiamento ventosa del profilo
- Montaggio flessibile di Adapter-Plates con fino a quattro basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose IS-CUP
- Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
- Grazie al concetto modulare con anelli intermedi a innesto, è possibile realizzare le diverse altezze di lavoro in modo che sia possibile il funzionamento misto con le ventose OEM
- Bloccaggio senza rischio di danneggiamento con precisione e forza di presa massime

Design

- Piastra base dell'Adapter-Plate (1)
- Anello adattatore (2) per gli alloggiamenti ventosa dei profili Biesse
- Mono-Base (3) per il posizionamento sopra l'apertura a vuoto della Adapter-Plate e ventosa (6) per il fissaggio del pezzo sono disponibili come accessori
- Anello distanziatore (5) per regolare l'altezza all'altezza di lavorazione della macchina
- Magnete di chiusura (4)

Prodotti punti di forza del prodotto

- Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose possono essere combinate in modo flessibile
- Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio
- Funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard per una flessibilità ancora maggiore e tempi di equipaggiamento brevi
- Accessori e parti di ricambio possono essere sostituiti in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi

Adapter-Plates ISAP-B

Dimensione standard 195 x 195 mm, dimensioni maglia 75 mm

Codice modello Adapter-Plates ISAP-B

ISAP-B	–	195x195x5
1		2

1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
ISAP-B	Innospann-Adapter-Plate, sistema biesse

2 – Dimensioni

Codice	lxlxA in mm
195x195x5	195x195x5

L' Adapter-Plate ISAP-B viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di base in acciaio
- Magnete di chiusura per la chiusura delle aperture per il vuoto
- Anello adattatore in plastica

Parti di ricambio disponibili: magneti di chiusura

Accessori disponibili: Mono-Base, anello intermedio, ventosa

Dati di ordinazione Adapter-Plates ISAP-B

Tipo	N. articolo
ISAP-B 195x195x5	10.01.14.00109

Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Adapter-Plates ISAP-B

Tipo	N. articolo
Magnete di chiusura	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847 

Dati di ordinazione Accessori Adapter-Plates ISAP-B

Tipo	N. articolo
Mono-Base	ISMB 80x80x8 10.01.15.00188 


Tipo	N. articolo
Anello distanziatore Innospann	ISZR-V 80x19 10.01.15.00388
Anello distanziatore Innospann	ISZR-V 80x45 10.01.15.00054

Tipo	N. articolo
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209 
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210 
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211 

Adapter-Plates ISAP-B

Dimensione standard 195 x 195 mm, dimensioni maglia 75 mm

Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-B



ISAP-B

Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-B

Tipo	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-B 195x195x5	195	75	5	195	75