



## Adapter-Plates ISAP-B

Medida estándar 195 x 195 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm



Adapter-Plates ISAP-B



Diseño del sistema Adapter-Plates ISAP-B



Adapter-Plates ISAP-B con Mono-Base y ventosas fijando piezas de madera

### Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

#### Aplicaciones

- Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles de Schmalz para mesas de consola de Biesse con alojamiento de ventosa adecuado
- Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre los alojamientos de ventosas de las consolas
- Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro Mono-Bases ISMB y bocas de ventosa ISCU
- Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
- Gracias al concepto modular con anillos intermedios, pueden ejecutarse diversas alturas de trabajo para posibilitar un funcionamiento combinado con las ventosas del sistema original
- Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máximas

#### Diseño

- Placa base de Adapter-Plate (1)
- Anillo adaptador (2) adecuado para los alojamientos de ventosas de las consolas de Biesse
- Mono-Base (3) para el posicionamiento mediante la toma de vacío de la Adapter-Plate y boca de ventosa (6) para fijar la pieza disponible como accesorio
- Anillo intermedio (5) para ajustar a la altura de mecanizado de la máquina
- Tapón magnético (4)

#### Productos prestaciones

- Ideal para piezas estrechas y acodadas, ya que las placas y ventosas pueden combinarse de manera flexible
- La posicionamiento libre de las ventosas y las Mono-Bases permite casi cualquier diseño de fijación
- El funcionamiento mixto con las ventosas de bloque estándar permite aún más flexibilidad y tiempos de preparación más cortos
- Accesorios y repuestos pueden ser reemplazados rápida, fácil y económicamente sin herramientas

## Adapter-Plates ISAP-B

Medida estándar 195 x 195 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm

### Código de designación Adapter-Plates ISAP-B

<b>ISAP-B</b>	–	<b>195x195x5</b>
<b>1</b>		<b>2</b>

#### 1 – Designación breve

Código	Modelo
ISAP-B	Innospann-Adapter-Plate, sistemas de biesse

#### 2 – Dimensiones

Código	LxAxAn en mm
195x195x5	195x195x5

La Adapter-Plate ISAP-B se suministra montada. El producto consiste en:

- Placa base de acero
- Tapón magnético para cerrar las tomas de vacío
- Anillo adaptador de plástico

Repuestos disponibles: tapón magnético

Accesorios disponibles: Mono-Base, anillo intermedio, boca de ventosa

### Datos de pedido Adapter-Plates ISAP-B

Modelo	Nro. de pieza
ISAP-B 195x195x5	10.01.14.00109

### Datos de pedido Repuestos Adapter-Plates ISAP-B

Modelo	Nro. de pieza
Tapón magnético	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847 

### Datos de pedido Accesorios Adapter-Plates ISAP-B

Modelo	Nro. de pieza
Mono-Base	ISMB 80x80x8 10.01.15.00188 


Modelo	Nro. de pieza
Anillo intermedio Innospan	ISZR-V 80x19 10.01.15.00388
Anillo intermedio Innospan	ISZR-V 80x45 10.01.15.00054

Modelo	Nro. de pieza
Boca	ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209 
Boca	ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210 
Boca	ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211 

## Adapter-Plates ISAP-B

Medida estándar 195 x 195 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm

### Datos de diseño Adapter-Plates ISAP-B



ISAP-B

### Datos de diseño Adapter-Plates ISAP-B

Modelo	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-B 195x195x5	195	75	5	195	75