

## Адаптерные накладки ISAP-B


Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм




### Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

#### Применения

- Бесшланговая вакуумная зажимная система для консольных столов от Biesse с подходящим креплением присоски
- Адаптерные пластины расположены непосредственно в креплениях присосок на консолях
- Адаптерные накладки могут оснащаться четырьмя дополнительными Mono-Base ISMB и присосками IS-CUP
- Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок с небольшой поверхностью всасывания и тонким литьем
- Модульная концепция с подключаемыми промежуточными кольцами обеспечивает различную рабочую высоту, насос подходит для множества дополнительных вариантов применения
- Обеспечивает зажим, исключающий повреждение заготовки, высокую точность и максимальную удерживающую силу



Адаптерные накладки ISAP-B



Конструкция системы Адаптерные накладки ISAP-B

#### Конструкция

- Адаптерная плита (1) опорная плита
- Адаптерное кольцо (2) подходит для крепления присосок на консолях Biesse
- Mono-Base (3) для размещения над вакуумных отверстий адаптерной накладки и присоска (6) для фиксации заготовки доступны как аксессуары
- Промежуточное кольцо (5) для регулировки высоты в соответствии с высотой обработки станка
- Уплотнительный магнит (4)

## Адаптерные накладки ISAP-B

Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм



Адаптерные плиты ISAP-B с монобазой и присосками для зажима деревянных компонентов

### Основные характеристики продукта

- Идеальный вариант для узких и искривленных заготовок, так как накладки и захваты можно свободно комбинировать друг с другом
- Произвольно позиционируемые захваты и основания Mono позволяют реализовать практически любую схему крепления
- Возможна эксплуатация со стандартными блочными захватами для увеличения вариальности и сокращения времени наладки
- Возможность быстрой, простой и недорогой замены аксессуаров и запасных частей без инструмента

### Код кодового обозначения Адаптерные накладки ISAP-B

ISAP-B	-	195x195x5
1		2

#### 1 - Краткое обозначение

Код	Тип
ISAP-B	Адаптерная плита Innospann, система консолей Biesse

#### 2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
195x195x5	195x195x5

Адаптерная плита ISAP-B поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Стальная опорная плита
- Уплотнительный магнит для закрытия отверстий подвода вакуума;
- Пластиковое адаптерное кольцо

Доступные запасные части: Уплотнительный магнит

Доступные аксессуары: Mono-Base, проставочное кольцо, присоски

### Данные для заказа Адаптерные накладки ISAP-B

Тип	№ детали.
ISAP-B 195x195x5	10.01.14.00109

### Данные для заказа Запасные части Адаптерные накладки ISAP-B

Тип	№ детали.
Уплотнительный магнит (4)	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847




## Адаптерные накладки ISAP-B

Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

### Данные для заказа Аксессуары Адаптерные накладки ISAP-B

Тип		№ детали.
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188 


Тип		№ детали.	
Промежуточное кольцо, Innospann		ISZR-V 80x19	10.01.15.00388
Промежуточное кольцо, Innospann		ISZR-V 80x45	10.01.15.00054

Тип		№ детали.
Присоска	ISCUP Cup 1 80x80x16	10.01.15.00209 
Присоска	ISCUP Cup 2 80x40x16	10.01.15.00210 
Присоска	ISCUP Cup 3 80x28x16	10.01.15.00211 

## Адаптерные накладки ISAP-B

Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

### Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-B



ISAP-B

### Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-B

Тип	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-B 195x195x5	195	75	5	195	75