


Adapter-Plates ISAP-S


Dimensione standard 195 x 195 mm, dimensioni maglia 75 mm



Adapter-Plates ISAP-S



Design del sistema Adapter-Plates ISAP-S



Adapter-Plates ISAP-S con Mono-Base e ventose durante il bloccaggio di pannelli curvati

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Sistema di bloccaggio Schmalz senza tubi per console di SCM / Morbidelli, completamente compatibile con l'equipaggiamento originale
- L'Adapter-Plates viene posizionata direttamente sopra gli ingressi del vuoto del profilo
- Equipaggiare l'ISAP-S con un massimo di quattro Mono-Bases e ventose
- Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
- Anelli intermedi a innesto consentono di realizzare altezze di lavoro diverse
- Sistema TVN di SCM = sistema S4 di Schmalz (larghezza del profilo 109 mm)

Design

- Piastra base del Adapter-Plate (1)
- Alloggiamento a coda di rondine (2) per il prefissaggio meccanico sui profili SCM / Morbidelli
- Bordo di tenuta (3) ottimizzato per un facile spostamento della ventosa sulla console e del magnete di chiusura (4)
- Mono-Base (5) per il posizionamento sopra l'apertura a vuoto della Adapter-Plate e ventosa (7) per il fissaggio del pezzo sono disponibili come accessori
- Anello intermedio (6) per regolare l'altezza all'altezza di lavorazione della macchina

Prodotti punti di forza del prodotto

- Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose possono essere combinate in modo flessibile
- Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio
- Funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard per una flessibilità ancora maggiore e tempi di equipaggiamento brevi
- Accessori e parti di ricambio possono essere sostituiti in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi

Adapter-Plates ISAP-S

Dimensione standard 195 x 195 mm, dimensioni maglia 75 mm

Codice modello Adapter-Plates ISAP-S

ISAP-S4	–	195x195x11
1		2

1 – Denominazione in breve

Codice	Tipo
ISAP-S4	Innospann-Adapter-Plate, sistema SCM / Morbidelli TVN

2 – Dimensioni

Codice	lxlxA in mm
195x195x11	195x195x11

L' Adapter-Plate ISAP-S4 vengono consegnati assemblati. I prodotti sono costituiti da:

- piastra di base in acciaio
- magnete di chiusura delle aperture per il vuoto

Parti di ricambio disponibili: magnete di chiusura, kit di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: Mono-Base, anello intermedio, ventosa

Dati di ordinazione Adapter-Plates ISAP-S

Tipo	N. articolo
ISAP-S4 195x195x11	10.01.14.00231

Dati di ordinazione Pezzi di ricambio Adapter-Plates ISAP-S

Tipo	Pezzi di ricambio		N. articolo
ISAP-S4 195x195x11	Magnete di chiusura	ISMST 19-7 4ISMST	10.01.14.00847 

Tipo	Pezzi di ricambio			N. articolo
ISAP-S4	Set di parti soggette ad usura	Bordo di tenuta inferiore	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03318

Dati di ordinazione Accessori Adapter-Plates ISAP-S

Tipo	N. articolo
Mono-Base	ISMB 80x80x8 10.01.15.00188 


Tipo	N. articolo
Anello distanziatore Innospann	ISZR-V 80x15 10.01.15.00052

Tipo	N. articolo
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209 
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210 
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211 

Adapter-Plates ISAP-S

Dimensione standard 195 x 195 mm, dimensioni maglia 75 mm

Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-S



ISAP-S4

Dati di costruzione Adapter-Plates ISAP-S

Tipo	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-S4 195x195x11	195	145	11	28	195	145