



Adapter-Plates ISAP-S


Medida estándar 195 x 195 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm



Adapter-Plates ISAP-S



Diseño del sistema Adapter-Plates ISAP-S



Adapter-Plates ISAP-S con Mono-Base y ventosas fijando piezas de madera curvas

Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicaciones

- Sistema de fijación Schmalz sin tubos para mesas de consola de SCM / Morbidelli, totalmente compatible con el equipamiento original
- Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre las tomas de vacío de las consolas
- Equipamiento del ISAP-S con hasta cuatro Mono-Bases y bocas de ventosas
- Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
- Los anillos intermedios permiten varias alturas de trabajo
- Sistema TVN de SCM = sistema S4 de Schmalz (anchura de la consola 109 mm)

Diseño

- Placa base de Adapter-Plate (1)
- Alojamiento de cola de milano (2) para la fijación previa mecánica en consolas de SCM / Morbidelli
- Marco obturador (3) optimizado para facilitar el movimiento de la ventosa en la consola y el tapon magnético (4)
- Mono-Base (5) para el posicionamiento mediante la toma de vacío de la Adapter-Plate y boca de ventosa (7) para fijar la pieza disponible como accesorio
- Anillo intermedio (6) para ajustar a la altura de mecanizado de la máquina

Productos prestaciones

- Ideal para piezas estrechas y acodadas, ya que las placas y ventosas pueden combinarse de manera flexible
- Las ventosas de libre posicionamiento y las Mono-Bases permiten casi cualquier disposición de fijación
- El funcionamiento mixto con las ventosas de bloque estándar permite aún más flexibilidad y tiempos de preparación más cortos
- Accesorios y repuestos pueden ser reemplazados rápida, fácil y económicamente sin herramientas

Adapter-Plates ISAP-S

Medida estándar 195 x 195 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm

Código de designación Adapter-Plates ISAP-S

ISAP-S4	–	195x195x11
1		2

1 – Designación breve

Código	Modelo
ISAP-S4	Innospann-Adapter-Plate, sistemas de SCM/Morbidelli TVN

2 – Dimensiones

Código	LxAnxA en mm
195x195x11	195x195x11

Las Adapter-Plates ISAP-S4 se suministran montadas. Los productos consisten en:

- placa base de acero
- tapones magnéticos para cerrar las tomas de vacío

Repuestos disponibles: tapón magnético, kit de piezas de desgaste

Accesorios disponibles: Mono-Base, anillo intermedio, boca de ventosa

Datos de pedido Adapter-Plates ISAP-S

Modelo	Nro. de pieza
ISAP-S4 195x195x11	10.01.14.00231

Datos de pedido Repuestos Adapter-Plates ISAP-S

Modelo	Repuestos	Nro. de pieza
ISAP-S4 195x195x11	Tapón magnético	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847 

Modelo	Repuestos	Nro. de pieza
ISAP-S4	Juego de piezas de desgaste	Marco de sellado inferior VST VCBL-S DI-RA 10.01.12.03318

Datos de pedido Accesorios Adapter-Plates ISAP-S

Modelo	Nro. de pieza
Mono-Base	ISMB 80x80x8 10.01.15.00188 


Modelo	Nro. de pieza
Anillo intermedio Innospan	ISZR-V 80x15 10.01.15.00052

Modelo	Nro. de pieza
Boca	ISCUP Cup 1 80x80x16 10.01.15.00209 
Boca	ISCUP Cup 2 80x40x16 10.01.15.00210 
Boca	ISCUP Cup 3 80x28x16 10.01.15.00211 

Adapter-Plates ISAP-S

Medida estándar 195 x 195 mm, medida de cuadrícula de orificios 75 mm

Datos de diseño Adapter-Plates ISAP-S



ISAP-S4

Datos de diseño Adapter-Plates ISAP-S

Modelo	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-S4 195x195x11	195	145	11	28	195	145