

Адаптерные накладки ISAP-S


Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм




Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Бесшланговая вакуумная зажимная система для консольных столов от SCM / Morbidelli, полная совместимость с блочными присосками OEM
- Адаптерные накладки расположены непосредственно на источнике подачи вакуума на консолях
- Оснащение ISAP-S до четырех дополнительных Mono-Base и присосок
- Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок с небольшой поверхностью всасывания и тонким литьем
- Соединительные промежуточные кольца допускают различную рабочую высоту
- TVN система от SCM = S4 система от Schmalz (ширина консоли 109 мм)



Адаптерные накладки ISAP-S




Конструкция системы Адаптерные накладки ISAP-S

Конструкция

- Адаптерная плита (1) опорная плита
- Крепление «ласточкин хвост» (2) для механического предварительного крепления на консолях SCM / Morbidelli
- Уплотнительная рамка (3) оптимизирована для удобного размещения адаптерной накладки на консоли; и закрывающий магнит (4)
- Mono-Base (5) для размещения над вакуумных отверстий адаптерной накладки и присоска (7) для фиксации заготовки доступны как аксессуары
- Промежуточное кольцо (6) для регулировки высоты в соответствии с высотой обработки станка

Адаптерные накладки ISAP-S

Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм



Адаптерные плиты ISAP-S с Mono-Base и присосками для зажима изогнутых щитов

Основные характеристики продукта

- Идеальный вариант для узких и искривленных заготовок, так как накладки и захваты можно свободно комбинировать друг с другом
- Произвольно позиционируемые захваты и основания Mono позволяют реализовать практически любую схему крепления
- Возможна эксплуатация со стандартными блочными захватами для увеличения вариальности и сокращения времени наладки
- Возможность быстрой, простой и недорогой замены аксессуаров и запасных частей без инструмента

Код кодировочного обозначения Адаптерные накладки ISAP-S

ISAP-S4	-	195x195x11
1		2

1 - Краткое обозначение

Код	Тип
ISAP-S4	Адаптерная плита InnoSpann, система SCM / Morbidelli TVN

2 - Размеры

Код	Д x Ш x В, мм
195x195x11	195x195x11

Адаптерные плиты ISAP-S4 поставляются в сборе. Изделия состоят из:

- Главный корпус из алюминия
- Уплотнительные магниты для закрытия отверстий подвода вакуума

Доступные запасные части: Уплотнительные магниты, комплект сменных запчастей

Доступные аксессуары: Mono-Base, проставочное кольцо, присоски

Данные для заказа Адаптерные накладки ISAP-S

Тип	№ детали.
ISAP-S4 195x195x11	10.01.14.00231

Данные для заказа Запасные части Адаптерные накладки ISAP-S

Тип	Запасные части	№ детали.
ISAP-S4 195x195x11	Уплотнительный магнит (4)	ISMST 19-7 4ISMST 10.01.14.00847

Тип	Запасные части	№ детали.
ISAP-S4	Комплект изнашиваемых деталей	Уплотнительная рамка нижняя VST VCBL-S DI-RA 10.01.12.03318

Адаптерные накладки ISAP-S

Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

Данные для заказа Аксессуары Адаптерные накладки ISAP-S

Тип		№ детали.
Mono-Base	ISMB 80x80x8	10.01.15.00188 


Тип		№ детали.
Промежуточное кольцо, Innospann	ISZR-V 80x15	10.01.15.00052

Тип		№ детали.
Присоска	ISCUP Cup 1 80x80x16	10.01.15.00209 
Присоска	ISCUP Cup 2 80x40x16	10.01.15.00210 
Присоска	ISCUP Cup 3 80x28x16	10.01.15.00211 

Адаптерные накладки ISAP-S

Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

📐 Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-S



ISAP-S4

Адаптерные накладки ISAP-S

Стандартные размеры 195 x 195 мм, расстояние между отверстиями матрицы 75 мм

Конструктивные данные Адаптерные накладки ISAP-S

Тип	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
ISAP-S4 195x195x11	195	145	11	28	195	145