Захват для робота ЕСВРі





enclastics

Захват для робота ЕСВРі

(1) (2) (3)

Конструкция системы Захват для робота ЕСВРі



FXCB large-area gripping system for handling cardboard boxes

Пригодность для применений индустриальной направленности

Применение

- Готовый к подключению захват для легких роботов на основе интеллектуального, электрического вакуумгенератора.
- Включает в себя вакуумный генератор, фланец, захват и соединительный кабель
- Для обработки непроницаемых и слегка пористых заготовок
- Встроенный интерфейс для управления, регулирования и контроля процесса обработки

Конструкция

- Фланцевая переходная пластина (1) для механического соединения с легковесным роботом или коботом
- 8-контактный разъем М12 в качестве цифрового интерфейса ЕСВРі (2) к роботу
- Интерфейс NFC для удобной передачи данных через смартфон
- Фланец для присоединения захвата (3)
- Рабочий орган VEE (4) со сменным вакуумным захватом
- Соединительный кабель для электрического подключения к роботу


Характеристики изделия

- В комплект входят все компоненты для быстрой сборки захвата, готовые к подключению
- Интегрированный вентиляционный клапан для быстрой и точной укладки заготовки во время работы с ней
- Контроль процесса путем подключения через IO-Link или с помощью цифровых сигналов; мониторинг состояния для предотвращения ошибок
- Интерфейс NFC дает возможность считывания и параметрирования с помощью смартфона
- Энергоэффективность за счет адаптации мощности под процесс обработки путем регулировки скорости вращения



Захват для робота ЕСВРі

Сокращенное обозначение Захват для робота ECBPi



1 – Краткое название		
Код	Версия	
ROB-SET ECBPi	Handling set ECBPi	

2 – Совместимость		
Код	Версия	
DOOSAN	Doosan Robotics	
FANUC	Fanuc	
FRUITCORE	Fruitcore Robotics	
HANWHA	Hanwha	
KASSOW	Kassow	
KUKA	Kuka	
MIT	Mitsubishi	
OMRON	Omron	
TECHMAN	Techman	
UR	Universal Robots	
YAS	Yaskawa	
YUANDA	Yuanda Robotics	

Комплект робота ЕСВРі поставляется в разобранном виде. Состав комплекта поставки:

- Электрический вакуум-генератор ЕСВРі
- Фланец FLAN-PL
- Фланцевый модуль VEE-QCM
- Вакуумный рабочий орган VEE
- Соединительный кабель ASK-B
- USB-накопитель с программным обеспечением (опция)

Доступные запасные детали: электрический вакуум-генератор ECBPi, фланец FLAN-PL, фланцевый модуль VEE-QCM, вакуумный рабочий орган VEE, соединительный кабель ASK-B

Доступные принадлежности: вакуумный рабочий орган VEE, стартовый комплект VEE SET-ECBPi

🗸 Данные для Заказа Захват для робота ЕСВРі

Тип	Артикул
ROB-SET ECBPi DOOSAN	10.03.01.00568
ROB-SET ECBPi FANUC	10.03.01.00505
ROB-SET ECBPi FANUC	10.03.01.00623
ROB-SET ECBPi KASSOW	10.03.01.00775
ROB-SET ECBPi KUKA	10.03.01.00506
ROB-SET ECBPi OMRON	10.03.01.00544
ROB-SET ECBPi TECHMAN	10.03.01.00538
ROB-SET ECBPi UR	10.03.01.00504
ROB-SET ECBPi YAS	10.03.01.00768
ROB-SET ECBPi YASKAWA	10.03.01.00509
ROB-SET VISION UR	10.03.01.00583



Захват для робота ЕСВРі

Данные для Заказа Аксессуары Захват для робота ЕСВРі

Аксессуары		Артикул
RFBP 50 50 BA SPB2	Gripper, 50 x 50, foam	10.01.45.00096
RFBP 100 58 BA SPB2	Gripper, 100 x 58, suction cup	10.01.45.00091
RFBP 100 58 BA O10	Gripper, 100 x 58, foam	10.01.45.00092
RFBP 120 120 BA SPB2	Gripper, 120 x 120, suction cup	10.01.45.00085
RFBP 120 120 BA O10	Gripper, 120 x 120, foam	10.01.45.00086

Технические характеристики Захват для робота ЕСВРі

Тип	Скорость вакуумирования, макс. [I/ min]	Номинальная мощность [W]	Номинальный ток [А]	Рабочая температура
ROB-SET ECBPI DOOSAN	12	13	0.6	5 45 °C
ROB-SET ECBPi FANUC	12	13	0.6	5 45 °C
ROB-SET ECBPi KASSOW	12	13	0.6	5 45 °C
ROB-SET ECBPi KUKA	12	13	0.6	5 45 °C
ROB-SET ECBPi OMRON	12	-	-	0 45 °C
ROB-SET ECBPi TECHMAN	12	-	-	0 45 °C
ROB-SET ECBPi UR	12	13	0.6	5 45 °C
ROB-SET ECBPi YAS	12	13	0.6	5 45 °C
ROB-SET ECBPi YASKAWA	12	13	0.6	5 45 °C
ROB-SET VISION UR	-	-	-	°C

⊘ Конструктивные Данные Захват для робота ЕСВРі

Тип	D [mm]	H [mm]
ROB-SET ECBPi DOOSAN	151.5	188.8
ROB-SET ECBPi FANUC	151.5	188.8
ROB-SET ECBPi KASSOW	151.5	188.8
ROB-SET ECBPi KUKA	151.5	188.8
ROB-SET ECBPi OMRON	151.5	202.6
ROB-SET ECBPi TECHMAN	151.5	202.6
ROB-SET ECBPi UR	151.5	188.8
ROB-SET ECBPi YAS	151.5	188.8
ROB-SET ECBPi YASKAWA	151.5	205.2
ROB-SET VISION UR	151.5	331.0