


Borular SXT-RT


25, 40 ve 60 mm boru çapı



Borular SXT-RT



Sistem tasarımı Borular SXT-RT



Biçimlendirilmiş karoseri parçalarının taşınması için komple bir takımın montajına yönelik boru SXT-RT

Sektöre özel uygulamalar için uygunluk

Uygulamalar

- Boru takımlarının takılması için geniş et kalınlığına sahip alüminyum boru
- Otomotiv endüstrisinde pres atölyelerinde ve araç gövdesi yapımında dinamik iş prosesleri için
- Uygun boru kelepçeleri ile basit entegrasyon sayesinde çoğu tesiste kullanılabilir

Tasarım

- Büyük et kalınlığına sahip alüminyum boru (1)

Ürün özellikleri

- Maksimum çıkış hızına sahip son derece dinamik süreçler için optimize edilmiş hafif alüminyum boru
- Yaygın takım sistemleriyle uyumludur (boru çapları 25, 40 ve 60 mm)
- Boru çapı 25, 40 veya 60 mm olan yaygın takım sistemleri ile uyumludur

Borular SXT-RT

25, 40 ve 60 mm boru çapı

Tanımlama kodu Borular SXT-RT

SXT-RT	–	SL	–	40	–	150...3000
1		2		3		4

1 – Kısa isim

Kod	Tip
SXT-RT	Borular

2 – Şekil

Kod	Versiyon
SL	Hortum hatları için yuva

3 – Dış çap

Kod	mm cinsinden çap
25	Ø 25
40	Ø 40
60	Ø 60

4 – Değişken uzunluk

Kod	Uzunluk mm cinsinden
150...3000	150 kadar 3000
300...3000	300 kadar 3000
450...3000	450 kadar 3000

SXT-RT boruları gerekli uzunlukta teslim edilir.

Sipariş verileri Borular SXT-RT

Tip	Parça no.
SXT-RT 25x150...3000 5 AL	10.07.13.00146
SXT-RT 40x150...3000 6 AL	10.07.13.00145
SXT-RT 60x150...4000 5 AL	10.07.13.00147
SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL	10.07.13.00148
SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL	10.07.13.00149


Teknik veriler Borular SXT-RT

Tip	Alan momenti Ix [cm4]	Alanın momenti Iy [cm4]	Ağırlık [kg/m]	Malzeme	Direnç momenti Wx [cm3]	Direnç momenti Wy [cm3]
SXT-RT 25x150...3000 5 AL	2	2	0.9	Alüminyum	2	2
SXT-RT 40x150...3000 6 AL	10	10	1.5	Alüminyum	5	5
SXT-RT 60x150...4000 5 AL	33	33	2.3	Alüminyum	11	11
SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL	10	10	1.5	Alüminyum	5	5
SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL	33	33	2.3	Alüminyum	11	11


Borular SXT-RT

25, 40 ve 60 mm boru çapı


Performans verileri Borular SXT-RT



Saptırma boruları 25 x 5 mm



Saptırma boruları 40 x 6 mm



Saptırma boruları 60 x 5 mm

Borular SXT-RT

25, 40 ve 60 mm boru çapı

Saptırma boruları 25 x 5 mm

	0	200	400	600	800	1000
1 kg	0.00	0.02	0.18	0.61	1.45	2.84
2 kg	0.00	0.05	0.36	1.23	2.91	5.68
5 kg	0.00	0.11	0.91	3.07	7.27	14.20
10 kg	0.00	0.23	1.82	6.14	14.55	28.41

Saptırma boruları 40 x 6 mm

	0	200	400	600	800	1000
1 kg	0.00	0.00	0.03	0.11	0.25	0.50
2 kg	0.00	0.01	0.06	0.21	0.51	0.99
5 kg	0.00	0.02	0.16	0.54	1.27	2.48
10 kg	0.00	0.04	0.32	1.07	2.54	4.97


Saptırma boruları 60 x 5 mm

	0	200	400	600	800	1000
1 kg	0.00	0.00	0.01	0.03	0.07	0.14
2 kg	0.00	0.00	0.02	0.06	0.15	0.29
5 kg	0.00	0.01	0.05	0.16	0.37	0.72
10 kg	0.00	0.01	0.09	0.31	0.74	1.44


Borular SXT-RT

25, 40 ve 60 mm boru çapı

Tasarım verileri Borular SXT-RT



SXT-RT



SXT-RT SL

Borular SXT-RT

25, 40 ve 60 mm boru çapı

Tasarım verileri Borular SXT-RT

Tip	D [mm]	d [mm]	d1 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	X1 [mm]
SXT-RT 25x150...3000 5 AL	25	15	-	150,0 ... 3000,0	-	-
SXT-RT 40x150...3000 6 AL	40	28	-	150,0 ... 3000,0	-	-
SXT-RT 60x150...4000 5 AL	60	50	-	150,0 ... 4000,0	-	-
SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL	40	28	12	300,0 ... 3000,0	150	25
SXT-RT SL 60x450...4000 5 AL	60	50	25	450,0 ... 4000,0	250	25

Multimedya ürün sunumu

Orta	Bağlantı
Ürün videosu	https://vimeo.com/408410930