

Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-

трубные хомуты 25, 38,1 и 40 мм, шариковые хомуты 28,5 и 32 мм

GB




Пригодность для применения в конкретных отраслях промышленности

Применения

- Модульная система трубных и шаровых зажимов с зубьями для соединения держателей и вакуумных компонентов с игрушечными захватами для трубных зажимов для гибко регулируемой легкой конструкции
- Широкий спектр применения для многочисленных применений с минимальным количеством различных компонентов с зубчатым зацеплением
- Подходит для всех распространенных систем оснастки и быстрой смены в штамповочных цехах и производстве кузовов



Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB



Конструкция системы Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB

Конструкция

- Трубные хомуты 25, 38,1 и 40 мм (1), шариковые хомуты 28,5 и 32 мм (2)
- Зубчатая рейка с шагом 10° (3)
- Надежная установка, так как черные (F) и серые (M) компоненты всегда устанавливаются поочередно (4)

Основные характеристики продукта

- Высокопрочные трубные хомуты с зубьями для высокودинамичных процессов благодаря принудительной блокировке между компонентами
- Простой дизайн и быстрая сборка благодаря наглядному портфолио
- Гибкая регулировка угла наклона с градуировкой 10° обеспечивает широкий спектр применения



Соединение (с блокировкой) SXT-CON-GB при работе с фасонной частью из листового металла

Schmalz Tooling System SXT



Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-

трубные хомуты 25, 38,1 и 40 мм, шариковые хомуты 28,5 и 32 мм

GB

☑ Код кодового обозначения Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB

Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-

трубные хомуты 25, 38,1 и 40 мм, шариковые хомуты 28,5 и 32 мм



1 - Наименование

Код	тип
SXT-CON-GB	Соединения (сцепленные)

2 - Подключение 1

Код	Диаметр
F-D25	∅ 25 мм, внутреннее
F-D40	∅ 40 мм, внутреннее
F-1IN	∅ 1 дюйм, внутреннее
M-A3	∅ 28.5, сфера, наружное
M-A5	∅ 32, сфера, наружное
M-D25	∅ 25 мм, наружное
M-D40	∅ 40 мм, наружное
MO-D40	∅ 40 мм, наружное зажимное
MO-1.5IN	∅ 1.5 дюйм, наружное зажимное

Таблица выбора компонентов SXT

Компонент 1	Компонент 2	Длина винта	Артикул
SXT-CON-GB-M-A3 / SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176
SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-EXT- ...	M8x50	10.07.13.00175
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175
SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177
SXT-CON-GB-MO-1,5IN / SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183
	SXT-EXT- ...	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178
SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-1IN	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176
	SXT-EXT- ...	M8x30	10.07.13.00173
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172

Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-

трубные хомуты 25, 38,1 и 40 мм, шариковые хомуты 28,5 и 32 мм

Соединения SXT-CON-GB (с блокировкой) поставляются как отдельные детали.

Для получения полной сборки необходимо выполнить следующие действия по оформлению заказа:

- М компонент (серый) соединений SXT-CON-GB, угловые части SXT-ANG или удлинители SXT-EXT
- F компонент (черный) соединений SXT-CON-GB, угловые части SXT-ANG или удлинители SXT-EXT
- Монтажный комплект SXT - состоит из винтов, шайб и пружин

Данные для заказа Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB

Тип	№ детали.
SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
SXT-CON-GB-M-A2	10.07.13.00215

Данные для заказа Аксессуары Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB

Тип	Аксессуары	№ детали.
SXT-CON-GB-M-D25	Подключение (с блокировкой)	SXT-CON-GB-F-D25 10.07.13.00114
SXT-CON-GB-M-D40	Подключение (с блокировкой)	SXT-CON-GB-F-D25 10.07.13.00114
SXT-CON-GB-F-D25	Расширение (с блокировкой)	SXT-EXT-GB2-50 10.07.13.00034
SXT-CON-GB-F-D40	Расширение (с блокировкой)	SXT-EXT-GB2-50 10.07.13.00034
SXT-CON-GB-MO-D40	Подключение (с блокировкой)	SXT-CON-GB-F-D25 10.07.13.00114
SXT-CON-GB-MO-1.5IN	Подключение (с блокировкой)	SXT-CON-GB-F-D25 10.07.13.00114
SXT-CON-GB-M-A3	Подключение (с блокировкой)	SXT-CON-GB-F-D25 10.07.13.00114
SXT-CON-GB-M-A5	Подключение (с блокировкой)	SXT-CON-GB-F-D25 10.07.13.00114
SXT-CON-GB-F-1IN	Расширение (с блокировкой)	SXT-EXT-GB2-50 10.07.13.00034
SXT-CON-GB-M-A2	Монтажный комплект SXT	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60 10.07.13.00177


Технические данные Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB

Тип	Вес [g]	Материал
SXT-CON-GB-F-D25	100	алюминий
SXT-CON-GB-F-D40	105	алюминий
SXT-CON-GB-F-1IN	100	алюминий
SXT-CON-GB-M-A3	125	алюминий
SXT-CON-GB-M-A5	170	алюминий
SXT-CON-GB-M-D25	100	алюминий
SXT-CON-GB-M-D40	105	алюминий
SXT-CON-GB-MO-D40	195	алюминий
SXT-CON-GB-MO-1.5IN	205	алюминий
SXT-CON-GB-M-A2	65	алюминий


Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-

трубные хомуты 25, 38,1 и 40 мм, шариковые хомуты 28,5 и 32 мм

Конструктивные данные Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB



SXT-CON-GB D



SXT-CON-GB A / MO

Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-

трубные хомуты 25, 38,1 и 40 мм, шариковые хомуты 28,5 и 32 мм

Конструктивные данные Соединение (с зубчатым контактом) SXT-CON-GB

Тип	B [mm]	D [mm]	d [mm]	d1 [mm]	G1	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
SXT-CON-GB-F-D25	-	35	25	9	M8-F	56.0	20	39.5	21	17
SXT-CON-GB-F-D40	-	35	40	9	M8-F	66.0	25	49.5	26	22
SXT-CON-GB-F-1IN	-	35	26	9	M8-F	56.0	20	39.5	21	17
SXT-CON-GB-M-A3	25	35	29	9	-	59.5	21	58.5	32	-
SXT-CON-GB-M-A5	25	35	32	9	-	59.5	21	60.5	34	-
SXT-CON-GB-M-D25	-	35	25	9	-	56.0	20	39.5	21	17
SXT-CON-GB-M-D40	-	35	40	9	-	66.0	25	49.5	26	22
SXT-CON-GB-MO-D40	35	35	40	9	-	69.5	26	68.5	37	-
SXT-CON-GB-MO-1.5IN	35	35	39	9	-	69.5	26	68.5	37	-
SXT-CON-GB-M-A2	23	35	19	9	-	46.0	12	46.5	30	15

Презентация продуктов мультимедиа

Средний

How-to-Video 03

Ссылка

<https://vimeo.com/408410930>