

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Engranaje dentado para pasos de 10°



Idoneidad para aplicaciones específicas de sectores profesionales

Aplicaciones


- Piezas angulares con dentado para la conexión de soportes a herramientas de tubo redondo para un sistema modular y ligero de ajuste flexible
- Amplia gama de usos para numerosas aplicaciones con un número mínimo de componentes diferentes con dentados
- Adecuado para todos los sistemas de herramientas y sistemas de cambio rápido de prensas y la construcción de carrocerías



Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Diseño

- Pieza acodada con engranaje dentado en pasos de 10°
- Montaje seguro, ya que los componentes negros (F) y grises (M) se montan siempre alternativamente (1)



Diseño del sistema Piezas acodada (engranada) SXT-ANG



Piezas acodada (dentada) SXT-ANG manipulando una pieza de chapa estampada

Productos prestaciones

- Contra-ángulos duraderos y ligeros con dentado (ajuste de forma) optimizados para procesos altamente dinámicos con la máxima cantidad de salida
- El portafolio de slim permite un fácil montaje de una amplia variedad de módulos
- Compatible con los sistemas de herramientas comunes y flexible gracias al ajuste del ángulo con un ángulo de 10°

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Engranaje dentado para pasos de 10°

🔗 Código de designación Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

SXT-ANG	–	GB2	–	F
1		2		3

1 – Designación breve

Código	Tipo
SXT-ANG	Piezas acodadas (dentadas)

2 – Forma

Código	Ejecución
GB2	Dentadas en ambos lados

3 – Forma

Código	Ejecución
F	Hembra
M	Macho

Matriz de selección set de montaje SXT

Componentes 1	Componentes 2	Longitud del tornillo	Set de montaje
SXT-CON-GB-M-A3 / SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-1I1N	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176
SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-1I1N	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-EXT- ...	M8x50	10.07.13.00175
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175
SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-1I1N	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177
SXT-CON-GB-MO-1,5IN / SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-1I1N	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183
	SXT-EXT- ...	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178
SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-1I1N	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176
	SXT-EXT- ...	M8x30	10.07.13.00173
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172

Las piezas angulares (dentadas) SXT-ANG se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

- Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
- Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
- Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles

🔗 Datos de pedido Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Modelo	Nro. de pieza
SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Engranaje dentado para pasos de 10°


Datos técnicos Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Modelo	Peso [g]	Material
SXT-ANG-GB2-F	90	Aluminio
SXT-ANG-GB2-M	80	Aluminio

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Engranaje dentado para pasos de 10°

Datos de diseño Piezas acodada (engranada) SXT-ANG



SXT-ANG

Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Engranaje dentado para pasos de 10°

Datos de diseño Piezas acodada (engranada) SXT-ANG

Modelo	D [mm]	d [mm]	G1	H [mm]	H2 [mm]	L [mm]	L2 [mm]
SXT-ANG-GB2-F	35	-	M8-HE	42,5	25	42,5	25
SXT-ANG-GB2-M	35	9	-	42,5	25	42,5	25

Presentación multimedia de productos

Medio	Enlace
How-to-Video 03	https://vimeo.com/408410930