


Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Lunghezza da 50 a 500 mm



Prolunghe (dentata) SXT-EXT



Design del sistema Prolunghe (dentata) SXT-EXT



Prolunghe (dentate) SXT-EXT per la costruzione di un'attrezzatura per la movimentazione di un pezzo automobilistico

Idoneità per applicazioni specifiche del settore

Applicazioni

- Prolunghe con dentatura per il collegamento di supporti e componenti per il vuoto alle impugnature per tubi giocattolo per un sistema di costruzione leggera flessibile e modulare
- Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
- Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria

Design

- Prolunga con dentatura su un lato (estremità del tubo 25 mm) (1) e dentatura su due lati (2)
- Scanalatura con inclinazione pari a 10°

Prodotti punti di forza del prodotto

- Prolunghe durevoli e leggere con dentatura (bloccaggio positivo) ottimizzate per processi altamente dinamici con il massimo rendimento
- Il portafoglio slim consente un facile montaggio di un'ampia varietà di moduli
- Compatibile con i comuni sistemi di utensili e flessibile grazie alla regolazione dell'angolo con passo di 10°

Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Lunghezza da 50 a 500 mm

☑ Codice modello Prolunghe (dentata) SXT-EXT

SXT-EXT	–	GB	–	50
1		2		3

1 – Denominazione breve

Codice	Tipo
SXT-EXT	Prolunghe (scanalate)

2 – Forma

Codice	Versione
GB	Scanalato su un lato
GB2	Scanalato su entrambi i lati

3 – Lunghezza

Codice	Lunghezza mm
50...500	50,8 fino a 500,8

Matrice di selezione set di montaggio SXT

Componenti 1	Componenti 2	Lunghezza della vite	Set di montaggio
SXT-CON-GB-M-A3 / SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176
SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-EXT- ...	M8x50	10.07.13.00175
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175
SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177
SXT-CON-GB-MO-1,5IN / SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183
	SXT-EXT- ...	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178
SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-11N	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176
	SXT-EXT- ...	M8x30	10.07.13.00173
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172

Le prolunghe (dentate) SXT-EXT vengono fornite come parti singole.

Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

- M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle

Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Lunghezza da 50 a 500 mm

Dati di ordinazione Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Tipo	N. articolo
SXT-EXT-GB-100	10.07.13.00048
SXT-EXT-GB-150	10.07.13.00049
SXT-EXT-GB-200	10.07.13.00050
SXT-EXT-GB-250	10.07.13.00051
SXT-EXT-GB-300	10.07.13.00052
SXT-EXT-GB-400	10.07.13.00053
SXT-EXT-GB-500	10.07.13.00054
SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
SXT-EXT-GB2-75	10.07.13.00035
SXT-EXT-GB2-100	10.07.13.00036
SXT-EXT-GB2-110	10.07.13.00037
SXT-EXT-GB2-120	10.07.13.00038
SXT-EXT-GB2-130	10.07.13.00039
SXT-EXT-GB2-140	10.07.13.00040
SXT-EXT-GB2-150	10.07.13.00041
SXT-EXT-GB2-160	10.07.13.00042
SXT-EXT-GB2-170	10.07.13.00043
SXT-EXT-GB2-180	10.07.13.00044
SXT-EXT-GB2-190	10.07.13.00045
SXT-EXT-GB2-200	10.07.13.00046
SXT-EXT-GB2-500	10.07.13.00047


Dati tecnici Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Tipo	Peso [g]	Materiale
SXT-EXT-GB-100	110	Alluminio
SXT-EXT-GB-150	150	Alluminio
SXT-EXT-GB-200	200	Alluminio
SXT-EXT-GB-250	240	Alluminio
SXT-EXT-GB-300	280	Alluminio
SXT-EXT-GB-400	370	Alluminio
SXT-EXT-GB-500	450	Alluminio
SXT-EXT-GB2-50	80	Alluminio
SXT-EXT-GB2-75	110	Alluminio
SXT-EXT-GB2-100	140	Alluminio
SXT-EXT-GB2-110	150	Alluminio
SXT-EXT-GB2-120	160	Alluminio
SXT-EXT-GB2-130	170	Alluminio
SXT-EXT-GB2-140	170	Alluminio
SXT-EXT-GB2-150	180	Alluminio
SXT-EXT-GB2-160	190	Alluminio
SXT-EXT-GB2-170	200	Alluminio
SXT-EXT-GB2-180	210	Alluminio
SXT-EXT-GB2-190	220	Alluminio
SXT-EXT-GB2-200	220	Alluminio
SXT-EXT-GB2-500	480	Alluminio


Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Lunghezza da 50 a 500 mm

Dati di costruzione Prolunghe (dentata) SXT-EXT



SXT-EXT GB



SXT-EXT GB2

Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Lunghezza da 50 a 500 mm

Dati di costruzione Prolunghe (dentata) SXT-EXT

Tipo	D [mm]	Dk [mm]	G1	L [mm]	L2 [mm]
SXT-EXT-GB-100	25	35	M8-IG	100,4	88
SXT-EXT-GB-150	25	35	M8-IG	150,4	138
SXT-EXT-GB-200	25	35	M8-IG	200,4	188
SXT-EXT-GB-250	25	35	M8-IG	250,4	238
SXT-EXT-GB-300	25	35	M8-IG	300,4	288
SXT-EXT-GB-400	25	35	M8-IG	400,4	388
SXT-EXT-GB-500	25	35	M8-IG	500,4	488
SXT-EXT-GB2-50	25	35	M8-IG	50,8	31
SXT-EXT-GB2-75	25	35	M8-IG	75,8	56
SXT-EXT-GB2-100	25	35	M8-IG	100,8	81
SXT-EXT-GB2-110	25	35	M8-IG	110,8	86
SXT-EXT-GB2-120	25	35	M8-IG	120,8	96
SXT-EXT-GB2-130	25	35	M8-IG	130,8	106
SXT-EXT-GB2-140	25	35	M8-IG	140,8	116
SXT-EXT-GB2-150	25	35	M8-IG	150,8	126
SXT-EXT-GB2-160	25	35	M8-IG	160,8	136
SXT-EXT-GB2-170	25	35	M8-IG	170,8	146
SXT-EXT-GB2-180	25	35	M8-IG	180,8	156
SXT-EXT-GB2-190	25	35	M8-IG	190,8	166
SXT-EXT-GB2-200	25	35	M8-IG	200,8	176
SXT-EXT-GB2-500	25	35	M8-IG	500,8	476

Presentazione multimediale del prodotto

Medio

How-to-Video 03

Collegamento

<https://vimeo.com/408410930>