


## Rallonges (denté) SXT-EXT

Longueur de 50 à 500 mm



Rallonges (denté) SXT-EXT



Composition du système Rallonges (denté) SXT-EXT



Rallonges (dentées) SXT-EXT pour la construction d'un outillage de manutention d'une pièce automobile

### Adaptation aux applications spécifiques des secteurs d'activité

#### Applications

- Rallonges avec denture pour la connexion de supports et de composants de vide sur des préhenseurs d'outillage de canalisation pour un système modulaire de construction légère à réglage flexible
- Possibilités d'utilisation variées pour de nombreuses applications avec un nombre minimal de composants différents avec denture
- Adaptés pour tous les systèmes d'outillage et à changement rapide dans les ateliers d'emboutissage et la construction de carrosserie

#### Construction

- Rallonge avec denture unilatérale (extrémité de tube 25 mm) (1) et denture bilatérale (2)
- Denture avec pas de 10°

#### Points forts du produit

- Rallonges à haute résistance avec dentelures pour des processus hautement dynamiques grâce à un verrouillage positif entre les composants
- Le portefeuille mince permet d'assembler facilement une grande variété de modules
- Compatible avec les systèmes d'outillage courants et flexible grâce au réglage de l'angle avec un pas de 10°

# Rallonges (denté) SXT-EXT

Longueur de 50 à 500 mm

## Code de désignation Rallonges (denté) SXT-EXT

<b>SXT-EXT</b>	-	<b>GB</b>	-	<b>50</b>
1		2		3

### 1 - Désignation

Code	Type
SXT-EXT	Rallonges (dentées)

### 2 - Forme

Code	Version
GB	Denture d'un seul côté
GB2	Denture des deux côtés

### 3 - Longueur

Code	Longueur en mm
50...500	de 50,8 à 500,8

### La matrice de sélection kit de montage SXT

Composants 1	Composants 2	Longueur de la vis	Kit de montage
SXT-CON-GB-M-A3 / SXT-CON-GB-M-A5	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-11IN	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x55	10.07.13.00176
SXT-CON-GB-M-D25	SXT-CON-GB-F-D25	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-11IN	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-EXT- ...	M8x50	10.07.13.00175
	SXT-ANG-GB2-F	M8x50	10.07.13.00175
SXT-CON-GB-M-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-11IN	M8x80	10.07.13.00181
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-EXT- ...	M8x60	10.07.13.00177
	SXT-ANG-GB2-F	M8x60	10.07.13.00177
SXT-CON-GB-MO-1,5IN / SXT-CON-GB-MO-D40	SXT-CON-GB-F-D25	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-11IN	M8x90	10.07.13.00182
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x100	10.07.13.00183
	SXT-EXT- ...	M8x70	10.07.13.00179
	SXT-ANG-GB2-F	M8x65	10.07.13.00178
SXT-ANG-GB2-M	SXT-CON-GB-F-D25	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-11IN	M8x45	10.07.13.00174
	SXT-CON-GB-F-D40	M8x55	10.07.13.00176
	SXT-EXT- ...	M8x30	10.07.13.00173
	SXT-ANG-GB2-F	M8x25	10.07.13.00172

Les rallonges (dentées) SXT-EXT sont livrés en pièces détachées.

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

- Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
- Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
- Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts

## Rallonges (denté) SXT-EXT

Longueur de 50 à 500 mm

### Données de commande Rallonges (denté) SXT-EXT

Type	Réf. article
SXT-EXT-GB-100	10.07.13.00048
SXT-EXT-GB-150	10.07.13.00049
SXT-EXT-GB-200	10.07.13.00050
SXT-EXT-GB-250	10.07.13.00051
SXT-EXT-GB-300	10.07.13.00052
SXT-EXT-GB-400	10.07.13.00053
SXT-EXT-GB-500	10.07.13.00054
SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
SXT-EXT-GB2-75	10.07.13.00035
SXT-EXT-GB2-100	10.07.13.00036
SXT-EXT-GB2-110	10.07.13.00037
SXT-EXT-GB2-120	10.07.13.00038
SXT-EXT-GB2-130	10.07.13.00039
SXT-EXT-GB2-140	10.07.13.00040
SXT-EXT-GB2-150	10.07.13.00041
SXT-EXT-GB2-160	10.07.13.00042
SXT-EXT-GB2-170	10.07.13.00043
SXT-EXT-GB2-180	10.07.13.00044
SXT-EXT-GB2-190	10.07.13.00045
SXT-EXT-GB2-200	10.07.13.00046
SXT-EXT-GB2-500	10.07.13.00047


### Données techniques Rallonges (denté) SXT-EXT

Type	Poids propre [g]	Matière
SXT-EXT-GB-100	110	Aluminium
SXT-EXT-GB-150	150	Aluminium
SXT-EXT-GB-200	200	Aluminium
SXT-EXT-GB-250	240	Aluminium
SXT-EXT-GB-300	280	Aluminium
SXT-EXT-GB-400	370	Aluminium
SXT-EXT-GB-500	450	Aluminium
SXT-EXT-GB2-50	80	Aluminium
SXT-EXT-GB2-75	110	Aluminium
SXT-EXT-GB2-100	140	Aluminium
SXT-EXT-GB2-110	150	Aluminium
SXT-EXT-GB2-120	160	Aluminium
SXT-EXT-GB2-130	170	Aluminium
SXT-EXT-GB2-140	170	Aluminium
SXT-EXT-GB2-150	180	Aluminium
SXT-EXT-GB2-160	190	Aluminium
SXT-EXT-GB2-170	200	Aluminium
SXT-EXT-GB2-180	210	Aluminium
SXT-EXT-GB2-190	220	Aluminium
SXT-EXT-GB2-200	220	Aluminium
SXT-EXT-GB2-500	480	Aluminium


## Rallonges (denté) SXT-EXT

Longueur de 50 à 500 mm

### Données de construction Rallonges (denté) SXT-EXT



SXT-EXT GB



SXT-EXT GB2

## Rallonges (denté) SXT-EXT

Longueur de 50 à 500 mm

### Données de construction Rallonges (denté) SXT-EXT

Type	D [mm]	Dk [mm]	G1	L [mm]	L2 [mm]
SXT-EXT-GB-100	25	35	M8-F	100,4	88
SXT-EXT-GB-150	25	35	M8-F	150,4	138
SXT-EXT-GB-200	25	35	M8-F	200,4	188
SXT-EXT-GB-250	25	35	M8-F	250,4	238
SXT-EXT-GB-300	25	35	M8-F	300,4	288
SXT-EXT-GB-400	25	35	M8-F	400,4	388
SXT-EXT-GB-500	25	35	M8-F	500,4	488
SXT-EXT-GB2-50	25	35	M8-F	50,8	31
SXT-EXT-GB2-75	25	35	M8-F	75,8	56
SXT-EXT-GB2-100	25	35	M8-F	100,8	81
SXT-EXT-GB2-110	25	35	M8-F	110,8	86
SXT-EXT-GB2-120	25	35	M8-F	120,8	96
SXT-EXT-GB2-130	25	35	M8-F	130,8	106
SXT-EXT-GB2-140	25	35	M8-F	140,8	116
SXT-EXT-GB2-150	25	35	M8-F	150,8	126
SXT-EXT-GB2-160	25	35	M8-F	160,8	136
SXT-EXT-GB2-170	25	35	M8-F	170,8	146
SXT-EXT-GB2-180	25	35	M8-F	180,8	156
SXT-EXT-GB2-190	25	35	M8-F	190,8	166
SXT-EXT-GB2-200	25	35	M8-F	200,8	176
SXT-EXT-GB2-500	25	35	M8-F	500,8	476

### Présentation multimédia des produits

#### Moyen

How-to-Video 03

#### Lien

<https://vimeo.com/408410930>